

電子チェックライター

EC-310 EA761MA

コンパクトで安価なベストセラー機 印字桁数/最大8桁(金額)



特長

印字桁数:最大8桁(金額)

【印字見本】

¥12,345,678※



- 入力も発行も指1本でOK! どなたにもスピーディーな証書作成が行えます。
- 「¥、※」マークは入力不要。常に正しい位置に自動印字されます。
- 入力金額を画面で確認できるので打ち間違いが防げます。
- 同じ金額の連続発行は発行キーを押すだけで何度でも印字できます。
- 高精度な刻み込みでクッキリ見やすい濃い印字を実現しました。

仕様

商品名	商品品番	JANコード	最大印字桁数	8桁 * 金額
EC-310	EC90001	4902870 013806	最大印字奥行	48mm
			印字スピード	6秒 * フル桁印字時
			機能	リピート印字・クリアキーによる 入力訂正
			印字方式	シリアル印字
			累計機能	なし
			複写機能	なし
			冊子印字	なし
			電源方式	AC100V 50/60Hz
			消費電力	25W
			使用インク	R-50インクロール
			サイズ/質量	H95xW110xD230 (mm) / 1.26kg