

マックスチェックライタシリーズ

MAX®



電子チェックライタ

MAX ELECTRONIC CHECKWRITER



入力も、発行も、指1本でOK! どなたにもスピーディで確実な証書作成が行えます。

【マックス電子チェックライタシリーズ 共通特長】

- 入力金額を画面で確認できるので、打ち間違いが防げます。
- 「¥, ※」マークは入力不要。常に正しい位置に自動印字されます。
- 同じ金額の連続発行は、発行キーを押すだけで何度でも印字出来ます。
- 高精度な刻み込みで、クッキリ見やすい濃い印字を実現しました。



〈連続印字〉自動紙押さえ・紙送り機構を搭載。
入力金額を連続で印字します。

コンパクト&エコノミータイプの ベストセラー機


EC-310 EA761MA

〈インクロール(R-50)付〉

- 印字スピード/6秒(フル桁印字時)
- 最大印字奥行/48mm
- 外形寸法/H95×W110×D230(mm)
- 質量/1.26kg

商品品番 EC90001 JANコード 4902870 013806

印字見本(原寸)



¥12,345,678¥

印字桁数/最大8桁(金額)
EC-310・EC-310C共通

ロータリーチェックライタ

MAX ROTARY CHECKWRITER

3種類の通貨に対応


RC-150S EA761MH-3

〈ダストカバー・インクボトル(7cc)・インクパッド(取付済)付〉

- 3種類の通貨(¥・\$・€)マークを搭載。
- 「カンマ・ピリオド」は自動的に半ピッチに調整。
- ワンプッシュ 紙押さえ・解除方式。

- 最大印字奥行/54mm ●外形寸法/H123×W97×D235(mm) ●質量/1.8kg

商品品番 RC90005 JANコード 4902870 737207



消耗品

印字見本(原寸)

12345¥,67890,.\$¥\$€-

●高精度な刻み込み印字

※マックスロータリーチェックライタには、必ずマックス専用のインクをご使用ください。
他のインクを混ぜると印字不良等の原因となります。



専用インクNR-20クロ

EA762AF-81

商品品番 NR90245

JANコード 4902870 716882

RoHS

注意

掲載商品のご使用にあたっては、必ず付属の取扱説明書、もしくは取扱説明表記に従って正しくお使いください。

お問い合わせは…

フリーダイヤル ☎0120-510-200 〈月～金曜日(祝日・当社指定休日を除く)9:00～18:00〉

※「ナンバーディスプレイ」を利用しています。※通話内容は、サービス向上のため録音させていただいております。

ホームページ <http://www.max-ltd.co.jp/op/>

※仕様及び外観は、改良等の理由により予告なく変更する場合があります。

MAX

マックス株式会社
オフィスプロダクツ営業部

本社 〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6 TEL.(03)3669-8108代
札幌 TEL.(011)261-7141代 新潟 TEL.(0256)34-2140代 大阪 TEL.(06)6444-2031代
盛岡 TEL.(019)621-3541代 長野 TEL.(0263)26-4377代 広島 TEL.(082)291-6331代
仙台 TEL.(022)236-4121代 金沢 TEL.(076)240-1871代 四国 TEL.(087)866-5599代
埼玉 TEL.(048)651-5341代 静岡 TEL.(054)205-3535代 福岡 TEL.(092)411-5416代
東京 TEL.(03)3669-8141代 名古屋 TEL.(052)918-8620代

取扱店