

EA761MA 電子チェックライター

コンパクトなエコノミータイプ

最大印字桁数(金額)	8桁
最大印字奥行(mm)	48
印字スピード(全桁印字時)	6秒
印字方式	シリアル印字
電源方式	AC100V 50/60Hz
消費電力	25W
サイズ	H95×W110×D230(mm)
重 量	1.26kg
機 能	リピート印字、クリアキーによる入力訂正
1梱包入数	4

- 自動紙押さえ機構
- 自動紙送り機構

