

ロータリーチェックライター

RC-150S

・印字奥行きを自由に調整できる ・ワンプッシュ 紙押さえ・解除方式 ・3種類の通貨に対応



特長

【印字見本】

I2345※,67890,.,¥\$€-

- 独自の網目切り込み(クロス刻み)で、鮮明印字を実現！
- 「カンマ・ピリオド」は自動的に半ピッチに調整しますので、**見やすい**金額が印字できます。
- 用紙セットは**レバーを押すだけ**で簡単にできます。
- 紙押さえ・解除も**ワンプッシュ式**です。
- 奥行調整レバー付
- 3種類の通貨(¥・\$・€)マークを搭載。

仕様

商品名	商品品番	JANコード	印字方式	ダイヤル式(手動回転選択方式) クロス刻み
RC-150S	RC90005	4902870 737207	印字可能範囲	フリー
【付属品】 ・ インクパット(RC-IP10):1個 ・ インク(小):1個 ・ ダストカバー:1個 *マックスナンバリング用インク「クロ」をご使用ください。			印字奥行	17～54mm
			印字種類	数字(0～9)、¥、,、.、-、※、\$、€
			印字送り	コンマ(,)、ピリオド(.)、 ハーフピッチ送り
			用紙送り	ローレット方式
			用紙セット	紙押さえ・解除・ワンプッシュ方式
			奥行調整レバー	あり
			使用インクパッド	インクパッド RC-IP10
			サイズ／質量	H123xW97xD235 (mm) / 1.8kg

対応消耗品・オプション品

専用インク



▶ナンバリング専用インク
NR-20
EA762AF-81(黒)
EA762AF-82(赤)
EA762AF-83(藍)