

EA761MH-3 ロータリーチェックライター



印字加納範囲...フリー
最大印字奥行...17～54mm
印字方式...ダイヤル式(手動回転選択方式)・クロス刻み
サイズ...97(W)X235(D)X123(H)mm
重量...1.8kg
用紙送り...ローレット方式

特徴

独自の網目切り込み(クロス刻み)で鮮明印字を実現！！
独自の網目切り込み(クロス刻み)で鮮明印字を実現！！「カンマ・ピリオド」
は自動的に半ピッチに調節しますので見やすい金額が印字できます。
用紙セットはレバーを押すだけで簡単にできます。
紙押さえ・解除もワンブッシュ式です。
奥行調節レバー付
3種類の通貨(¥・\$・ユーロ)マークを搭載。