

SR-S4000 EA761NB-5A

仕様

| | |
|---------------|---|
| 型式 | SR-S4000-20S ホワイト/SR-S4000-20SBK ブラック |
| キーボード | ストロークキー方式 2キーロールオーバー |
| ディスプレイ | オペレーター表示 6行×26桁表示 バックライト付液晶 テルト機構 客用表示 2行表示 [1行×20桁、1行×10桁(数字のみ)] バックライト付液晶、収納式回転機構 |
| プリンター | 印字方式 2シート サーマルプリンタ方式 印字速度 最大20行/秒 記録紙 幅58mm・外径80mm以下のサーマル(感熱)紙 給紙方式 ドロップイン方式 |
| 無線通信 | Bluetooth® Low Energy |
| インターフェース | COMポート 2 SD/SDHCカードスロット 1 |
| ドロアー | 紙幣3種 硬貨6種(コイントレイ取外し可) ドロアーロック鍵付き |
| メモリー保護 | ※3アルカリ乾電池×2本(別売)使用、 記憶保持:約1年、電池寿命:約1年 |
| 電源 | AC100V±10V 50/60Hz 6W |
| 消費電力 | 動作時最大6W |
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 約330×360×205mm(テルト最大、突起部を含まず) |
| 質量 | 約5.5kg |