


【使用方法】

●マグネットタイプの場合


取り付けたい水平面に本体を手で支えながら置き、マグネットの切換スイッチをONにしてください。

【正しい取り付け方】



※②③のような取付けをする場合は
落下しないよう充分に注意の上ご使用ください。

【誤った取り付け方】



垂直面や逆取付けの場合はマグネットの取付方向に注意して鉄板厚ができるだけ厚い構造物に取り付けて
使用すること。(板厚10mm以上で最大吸着力が得られます)薄板はマグネットの吸着力が弱く**落下事故**
の原因となります。

●クリップタイプの場合

任意の位置にクリップで挟んで取付けてください。
有効ツカミ板厚 50mm(φ)



薄いものに取り付ける場合は、添え木をすること。
落下の原因となり危険です。

【仕 様】

タイプ	型 式	電線仕様		照明装置	定 格 (電圧・消費電力 周波数)	質量 (kg)
		長さ (m)	種別・太さ (mm ²)・心数 (C)			
マグネットタイプ	LM-6M	1.6	耐熱コード 0.75×2	4.4W電球形LED 消費電力 / 4.4W LED寿命 / 約40,000時間※ ※使用状況、使用環境によって異なります。	100V・4.4W 50/60Hz 兼用	1.6
クリップタイプ	LM-6C					0.9

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。

製品に異常が感じられる場合はお買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。

発売元 **株式会社ハタヤリミテッド** 製造元 **株式会社 畑屋製作所**

顧客サービスデスク 0120-686-888(通話料無料)

ホームページ <https://www.hataya.jp>

HATAYA

保管用

B040⑤

LEDマグスタンド

マグネットタイプ **LM-6M**型・クリップタイプ **LM-6C**型

取
扱
説
明
書

この度は、LEDマグスタンドをお買い上げいただき誠にありがとうございました。
本製品のご使用には必ず本説明書をお読みいただき正しくお使いください。



マグネットタイプ
LM-6M



クリップタイプ
LM-6C

LED
4.4
ワット

【安全上のご注意】

重
要

本説明書は製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人への危害
や財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを以下の通り表示
しております。表示の内容をよくご理解してから本文をお読みください。

⚠警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が
死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
を示しています。

⚠注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷
害を負う可能性が想定される内容、および物的損害
のみの発生が想定される内容を示しています。



この記号は、禁止行為であることを示して
います。



この記号は、行為を強制したり指示する
内容を示しています。

⚠警告


- ❌ 本製品は屋内型です。
雨中や水のかかるところで使用しない。
感電・事故の原因になります。
- ❌ 点灯中LEDを直視しない。
または人に向けない。
めまいや気分が悪くなったり、
目に障害が現れる原因になります。
- ❌ ガスが発生する場所や可燃物の
近くでは絶対に使用しない。
火災・事故の原因になります。
- ❌ 白熱電球は絶対に使用しない。
火災・故障の原因になります。
- ❌ 電線の被覆に傷がついたまま
使用しない。
感電・火災の原因になります。
- ❗ <LM-6M型>
マグネットがついていますので
ペースメーカー、電子医療器を
装着されている方は十分に
ご注意ください。

⚠注意

- ❗ 電源電圧は100Vの±6%の範囲内
(94～106V)で使用するここと。
立ち消え、点灯の不安定、短寿命の原因になります。
- ❗ 入力電圧は安定したAC100V電源を
使用すること。発電機を使用する場合は
インバーター式を使用すること。
電圧変動が大きい発電機は
故障の原因になります。
- ❌ シンナー等揮発性の薬品で
本製品を拭いたりしない。
変質の原因になります。
- ❌ 鉄粉・切削屑・溶接火花等がかかる所
及び可燃物の近くで使用しない。
火災・故障の原因になります。
- ❌ 電線を油脂、アルコール、溶剤、薬品等に
触れさせない。
外皮が浸食され、早期劣化の原因になります。
- ❌ 分解・改造しない
感電・けがの原因になります。
- ❗ 周囲温度は0℃～40℃の範囲で
使用すること。
火災・故障の原因になります。
- ❌ 電線を無理に引っ張らない!踏まない!
重量物をのせない!
火災・感電・断線の原因になります。
- ❌ 落したり、ぶつけたり、強い衝撃を与えない。
故障の原因になります。
- ❌ <LM-6M型>
マグネットに磁気カード、
精密電子機器等を近づけない。
磁力による破損の原因になります。
- ❌ <LM-6M型>
振動の激しい場所ではマグネットを
吸着して使用しない。
落下の原因になります。
- ❗ <LM-6C型>
クリップで取り付けの際は
確実にはさむこと。
落下の原因になります。
- ❗ 寒暖差により低温多湿の場所で
長時間使用すると前カバーA内側に
結露が発生する場合がありますので
ご注意ください。

【各部名称】

マグネットタイプ
LM-6M



前カバーAのお手入れ..

前カバーA (透明)はシンナー等でふかないでください。
汚れた場合は灯体から外して中性洗剤で水洗いしてください。

❗ LEDのご注意

- LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
- 非インバーター式発電機やDC-ACインバーターを電源として使用すると点灯が不安定になったり、雑音が入る場合があります、または故障の原因となるおそれがありますので使用しないでください。

【ご使用の前に】

全品点灯検査を行っておりますが、輸送中に電球が緩んで点灯しない場合があります。
万一点灯しない場合は前カバーを外し電球を締め直してください。

【前カバーの外し方】

