

LEDマグスタンド

屋内用



●マグネットタイプ



●クリップタイプ



明るい・軽量6WLEDランプ採用
フレキシブルパイプで照らしたい所を
しっかり照らします

■特長

●省エネ・長寿命6W電球形LEDランプを採用(昼白色)

- ・LED寿命は約40,000時間
※使用状況、使用環境によって異なります
- ・電気料金は同等の白熱電球に比べて約1/6と経済的
- ・スイッチONで、すぐ明るく点灯
- ・熱の発生が少なく、CO₂排出量を削減
- ・紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません
- ・落としても割れにくい樹脂カバー

- フレキシブルパイプで照明方向が自在
- アルミ製ミラー付

- 照明ON/OFFスイッチ付
- ランプを保護する樹脂製防塵レンズ付

磁力ON/OFF切替式マグネット付 有効ツカミ幅最大50mm

型 式	電線仕様		照明装置	定 格 (電圧・消費電力 周波数)	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別・太さ(mmφ)・心数(C)					
EA761XH-12 LM-6M	1.6	耐熱コード 0.75 × 2	6W電球形LEDランプ付 消費電力/6W	100V・6W 50/60Hz兼用	照明ON/OFFスイッチ付 マグネットタイプ	1.6	21,560
EA761XH-16 LM-6C					照明ON/OFFスイッチ付 クリップタイプ		

- 電源電圧は100Vの±6%の範囲内(94~106V)の安定した電源を使用してください。
- 発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。
- LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
- 電線長は本体収納長を含みます。