

スタンプ台

SA-212NW EA762AE-1

使いやすさグレードアップ！ またたくまに乾く(約3秒)瞬乾スタンプ台中形(2号) 2段式ワンタッチスタンプ台 赤&黒 超微粒子油性顔料インク使用



一般的なマ
ーク



特長

- 1台2役＝省スペース！
 - 1台のスペースに2台分＝省スペース！
- ボタン1つで快適にオープン！
 - 使いたい色をワンプッシュで選択。いつでも**快適作業**！
- 捺印後約3秒で乾くのにはパッドはほとんど乾かない！
 - 捺印してすぐに紙を重ねても**裏写りしない**ので作業も早い！
 - フタを開けたままでもパッドはほとんど乾きません！
(気温40℃で1週間フタを開けた状態でインク残存率90%以上)
* PPC用紙64g/m²[55kg] 使用時
- 高い捺印品質！
 - 油性顔料インクのため、水ににじまず**発色がキレイ**！
 - インクが超微粒子、インクパッドは超極細繊維スクリーン。
だから、きめ細かで**鮮明な印影**！
- 優れた多層構造！
3層構造だから
 - 軽く押しても**しっかり捺印**！
 - 長く使ってもパッドがへたらない！
 - インクを補充しても**素速くなじむ**！
- 環境に優しい！
 - マックス瞬乾インク(有機顔料)は、重金属を含んでいません。
 - 無臭タイプで**人にやさしいインク**です。
 - グリーン購入法適合品
 - EN71 (ヨーロッパ安全基準)

仕様

商品名	商品品番	JANコード	サイズ	H28×W115×D105 (mm)
SA-212NW	SA90130	4902870 687649	盤面寸法	W93×D54 (mm)
			質量	128g

対応消耗品・オプション品

スタンプ台

※[黒]SA-30 クロ
EA762AE-101



スタンプ台

※[赤]SA-30 アカ
EA762AE-102

