

品番: 12411 EA762CP-11

品名: レバーアーチファイル No.1083 青



メインスペック

シリーズ名 レバーアーチファイル

JANコード 4903331124116

製品寸法 幅(W) 307 mm

製品寸法 奥行(D) 282 mm

製品寸法 高さ(H) 74 mm

色 青

仕様

- レバーアーチファイル
- 背中差し替式
- 途中抜き差し可
- 規格: A4判S型
- 収容枚数: 470枚(47mm)
- 表紙: オレフィン素材貼り
- 芯材: 古紙100%
- 引き出し穴付
- 樹脂製紙押え付

補足

- ファイルの収容枚数は、64g/[m²]・90μmのPPC用紙を使用した場合の目安です。

グリーン購入法適合

○

品番: 12412 EA762CP-12

品名: レバーアーチファイル No.1083 黒



メインスペック

シリーズ名 レバーアーチファイル

JANコード 4903331124123

製品寸法 幅(W) 307 mm

製品寸法 奥行(D) 282 mm

製品寸法 高さ(H) 74 mm

色 黒

仕様

- レバーアーチファイル
- 背中差し替式
- 途中抜き差し可
- 規格: A4判S型
- 収容枚数: 470枚(47mm)
- 表紙: オレフィン素材貼り
- 芯材: 古紙100%
- 引き出し穴付
- 樹脂製紙押え付

補足

- ファイルの収容枚数は、64g/[m²]・90μmのPPC用紙を使用した場合の目安です。

グリーン購入法適合

○