

# ディスクカッター



DC-200N



本体サイズ/重量

W265×L388×H70mm/1.1kg

パッケージサイズ/重量

W268×L394×H75mm/1.2kg

注文番号/JANコード/カラー ( JAN : メーカーコードは4971760です )

DC-200N/952334/

## 備考

裁断枚数は、コピー用紙64g/m<sup>2</sup> (約0.09mm厚) 使用時での枚数です。

「ディスクカッター」は、カール事務器 (株) の登録商標です。

商品番号

DC-200N

手頃な大きさで、軽量・正確・簡単裁断。

■ワンタッチ替刃

※購入時は丸刃とカッターマットが本体に装着済みです。

対応サイズ

A4

裁断枚数[丸刃]

10枚 (約0.9mm厚)

裁断枚数[ミシン目刃]

3枚 (約0.27mm厚)

裁断幅

310mm

## 特徴



【使い方1】用紙をレールの下にセットします。



【使い方2】スライダを下に押しながらかしでスライドさせ、裁断します。



【刃の交換】スライダからホルダを取り外し、新しい刃と交換します。



【カッターマットの交換】古いカッターマットを取り出し、新しいカッターマットを差し込みます。



【刃の収納】予備の刃は本体裏面のスペースに収納できます。

## 消耗品・付属品



商品名： ディスクカッター替刃

商品番号： K-28

仕様： 直線裁断用 替刃

カラー：



商品名： ディスクカッター替刃

商品番号： K-29

仕様： ミシン目裁断用 替刃

カラー：



商品名： ディスクカッター専用替カッターマット

商品番号： M-210

仕様： 対応機種 DC-200N/DC-210N/DC-300Nなど  
(EA762EB-31A)

カラー：



商品名： ディスクカッター替刃（フッ素刃）

商品番号： K-18

仕様： 対応機種 DC-200N/DC-210Nなど  
(EA762EB-31A)

カラー：