

※購入時は丸刃とカッターマットが
本体に装着済みです。

EA762EB-29A



DC-200N



DC-2A3N

持ち運びもラクラク

1.1 kg という軽さで、女性でも持ち運び簡単

長く使えるカッターマット

位置の入れ替えで合計 4 か所使用可能

簡単! 替刃交換

刃に触れなくて安全・安心ワンタッチ替刃

回転刃内蔵スライダー

紙押さえを兼ねたプッシュスライド式



①スライダーを手前に引き、紙をセットします。



②スライダーを下に押しながらスライドさせ、裁断します。

A4

長辺対応

10枚

裁断能力 (0.9mm)

手頃な大きさと軽量・正確・簡単裁断。

ディスクカッター

DC-200N

EA762EB-29A

注文番号/
JANコード

DC-200N / 952334

サイズ/
重量

[本体] W265×L388×H70mm / 1.1kg
[パッケージ] W268×L394×H75mm / 1.2kg

	サイズ	裁断枚数	裁断幅
DC-200N	A4 丸刃 10枚 (0.9mm)	ミシン目刃 3枚 (0.27mm)	310mm

- ◎別売品
- 替刃 フッ素コート刃 (K-18)、丸刃 (K-28)、ミシン目刃 (K-29)
 - 替カッターマット5本入 (M-210)

A3

長辺対応

10枚

裁断能力 (0.9mm)

安全設計の、お手頃なペーパーカッター。

ディスクカッター

DC-2A3N

注文番号/
JANコード

DC-2A3N / 952341

サイズ/
重量

[本体] W265×L540×H70mm / 1.6kg
[パッケージ] W268×L546×H75mm / 1.8kg

	サイズ	裁断枚数	裁断幅
DC-2A3N	A3 丸刃 10枚 (0.9mm)	ミシン目刃 3枚 (0.27mm)	462mm

- ◎別売品
- 替刃 フッ素コート刃 (K-18)、丸刃 (K-28)、ミシン目刃 (K-29)
 - 替カッターマット5本入 (M-218)