

## 大型裁断機A4(ホワイト) EA762EB-61

A4サイズ約400枚を1度に裁断可能。替え刃の交換が安全に簡単に行えます



### 大型裁断機A4(ホワイト)

#### EA762EB-61

本体寸法W360×D480×H175mm(ハンドル、レバー除く)  
 本体重量14Kg  
 生産地中国  
 材質スチール

#### ●主な仕様

- ・裁断幅 310mm
- ・紙-35mm厚、裁断可能(PPC用紙約400枚)
- ・刃耐久性 電話帳400ページとして1000回-40万枚(紙質、使用方法によってかわります)
- ・受け木は4面ご利用頂けます。

#### ●メンテナンス工具も付属:

簡易的な工具ですが一式揃っています。レンチ、大中小スパナ、刃交換用工具、ドライバー

#### ●刃の交換時間を短縮する事で安全性を向上させました

- ① ロックを解除しレバーを下げます。
- ② ハンドルを回し紙押さえを上げます。
- ③ 指定のネジを(5カ所)外します。
- ④ レバーをロックがかかる位値まで上げます。
- ⑤ 刃交換用工具を指定の穴にさし込みます。
- ⑥ 本体奥に(⑥)矢印方向に刃をずらし、
- ⑦ 外側に(⑦⑧)矢印方向に刃を出します。
- ⑧ 逆の手順で新しい刃を取り付けます。

※ご使用、メンテナンスの際には 安全面に十分配慮頂く必要があります。

※メンテナンスに関しての出張対応は行っておりません。部品の交換、メンテナンスは原則としてお客様で行っていただくこととなります。

お客様でのメンテナンスに問題が生じる場合はご購入店を通じて、もしくは取扱説明書記載の宛先までお送りください。

お送りいただく際の往復の運送費、および交換工賃(¥3,000～<部品代別・税別>)を別途ご負担いただきます。

※交換後の刃などの廃棄方法は、お住まいの各自治体によって異なります。お住まいの地方自治体の条例に従って廃棄してください。

詳しくはお住まいの各自治体へお問い合わせください。

### 大型裁断機A4替え刃

#### EA762EB-62

W380×D43×H5mm  
 520g  
 中国  
 スチール

大型裁断機A4受け W390×D80×H30mm  
 木 140g  
**EA762EB-63** 中国  
 ナイロン樹脂

裁断幅 310mm  
 PPC用紙 約400枚  
 裁断可能

刃の交換も簡単に  
 行えるタイプ

※ご使用、メンテナンスの際には  
 安全圏に十分配慮頂く  
 必要があります。



### ●主な仕様

- ・裁断幅 310mm
- ・紙-35mm厚、裁断可能（PPC用紙約400枚）
- ・刃耐久性 電話帳400ページとして1000回-40万枚  
（紙質、使用方法によってかわります）
- ・受け木は4面ご利用頂けます。

### ●メンテナンス工具も付属

簡易的な工具ですが一式揃っています。



レンチ大中小

スパナ

刃交換用工具

ドライバー

### ●刃の交換時間を短縮する事で安全性を向上させました

- ① ロックを解除しレバーを下げます。
- ② ハンドルを回し紙押さえを上げます。
- ③ 指定のネジを（5カ所）外します。
- ④ レバーをロックがかかる位置まで上げます。
- ⑤ 刃交換用工具を指定の穴にさし込みます。
- ⑥ 本体奥に（⑥矢印方向に）刃をすらし、
- ⑦ 外側に（⑦⑧矢印方向に）刃を出します。
- ⑧ 逆の手順で新しい刃を取り付けます。

