



品番: 25567 EA762EC-1
品名: 透明デスクマット SN

メインスペック

シリーズ名	デスクマット(軟質・非転写コードタイプ)
JANコード	4903331255674
製品寸法 幅(W)	450 mm
製品寸法 奥行(D)	300 mm
製品寸法 高さ(H)	1.8 mm
製品寸法 その他	●1.8mm厚 ●グリーンマット:2mm厚
仕様	●非転写コートNタイプ ●グリーンマット(発泡ポリエチレン製)付 ●軟質塩化ビニール製 ●裏面:非転写コーティング加工 ●裏面は非転写コーティング加工された、写真・コピーが付着しにくいマットです。
補足	●コピー・写真が付着しにくい非転写コートタイプです。 ●材質の特性上、温度、湿度によりサイズが若干収縮する場合があります。

品番: 25566 EA762EC-2
品名: 透明デスクマット MN

メインスペック

シリーズ名	デスクマット(軟質・非転写コードタイプ)
JANコード	4903331255667
製品寸法 幅(W)	600 mm
製品寸法 奥行(D)	450 mm
製品寸法 高さ(H)	1.8 mm
製品寸法 その他	●1.8mm厚 ●グリーンマット:2mm厚
仕様	●非転写コートNタイプ ●グリーンマット(発泡ポリエチレン製)付 ●軟質塩化ビニール製 ●裏面:非転写コーティング加工 ●裏面は非転写コーティング加工された、写真・コピーが付着しにくいマットです。
補足	●コピー・写真が付着しにくい非転写コートタイプです。 ●材質の特性上、温度、湿度によりサイズが若干収縮する場合があります。

品番: 25565 EA762EC-3
品名: 透明デスクマット No.7N

メインスペック

シリーズ名	デスクマット(軟質・非転写コードタイプ)
JANコード	4903331255650
製品寸法 幅(W)	900 mm
製品寸法 奥行(D)	620 mm
製品寸法 高さ(H)	1.8 mm
製品寸法 その他	●1.8mm厚 ●適応天板サイズ:7号(W915×D635mm) ●グリーンマット:2mm厚
仕様	●非転写コートNタイプ ●グリーンマット(発泡ポリエチレン製)付 ●軟質塩化ビニール製 ●裏面:非転写コーティング加工 ●年間予定表付 ●裏面は非転写コーティング加工された、写真・コピーが付着しにくいマットです。
補足	●コピー・写真が付着しにくい非転写コートタイプです。 ●材質の特性上、温度、湿度によりサイズが若干収縮する場合があります。

品番: 25564 EA762EC-4
品名: 透明デスクマット No.6N

メインスペック

シリーズ名	デスクマット(軟質・非転写コードタイプ)
JANコード	4903331255643
製品寸法 幅(W)	1045 mm
製品寸法 奥行(D)	620 mm
製品寸法 高さ(H)	1.8 mm
製品寸法 その他	●1.8mm厚 ●適応天板サイズ:6号(W1060×D635mm) ●グリーンマット:2mm厚
仕様	●非転写コートNタイプ ●グリーンマット(発泡ポリエチレン製)付 ●軟質塩化ビニール製 ●裏面:非転写コーティング加工 ●年間予定表付 ●裏面は非転写コーティング加工された、写真・コピーが付着しにくいマットです。
補足	●コピー・写真が付着しにくい非転写コートタイプです。 ●材質の特性上、温度、湿度によりサイズが若干収縮する場合があります。