



品番: 25562 EA762EC-5
品名: 透明デスクマット No.3N

メインスペック

シリーズ名

JANコード

製品寸法 幅(W)

製品寸法 奥行(D)

製品寸法 高さ(H)

製品寸法 その他

仕様

補足

デスクマット(軟質・非転写コードタイプ)

4903331255629

1355 mm

620 mm

1.8 mm

●1.8mm厚 ●適応天板サイズ:3号(W1370×D635mm) ●グリーンマット:2mm厚

●非転写コートNタイプ ●グリーンマット(発泡ポリエチレン製)付
●軟質塩化ビニール製 ●裏面:非転写コーティング加工 ●年間予定表付
●裏面は非転写コーティング加工された、写真・コピーが付着しにくいマットです。

●コピー・写真が付着しにくい非転写コートタイプです。
●材質の特性上、温度、湿度によりサイズが若干収縮する場合があります。

品番: 25563 EA762EC-6
品名: 透明デスクマット No.5N

メインスペック

シリーズ名

JANコード

製品寸法 幅(W)

製品寸法 奥行(D)

製品寸法 高さ(H)

製品寸法 その他

仕様

補足

デスクマット(軟質・非転写コードタイプ)

4903331255636

1045 mm

715 mm

1.8 mm

●1.8mm厚 ●適応天板サイズ:5号(W1060×D730mm) ●グリーンマット:2mm厚

●非転写コートNタイプ ●グリーンマット(発泡ポリエチレン製)付
●軟質塩化ビニール製 ●裏面:非転写コーティング加工 ●年間予定表付
●裏面は非転写コーティング加工された、写真・コピーが付着しにくいマットです。

●コピー・写真が付着しにくい非転写コートタイプです。
●材質の特性上、温度、湿度によりサイズが若干収縮する場合があります。

品番: 25561 EA762EC-7
品名: 透明デスクマット No.2N

メインスペック

シリーズ名

JANコード

製品寸法 幅(W)

製品寸法 奥行(D)

製品寸法 高さ(H)

製品寸法 その他

仕様

補足

デスクマット(軟質・非転写コードタイプ)

4903331255612

1445 mm

715 mm

1.8 mm

●1.8mm厚 ●適応天板サイズ:2号(W1460×D730mm) ●グリーンマット:2mm厚

●非転写コートNタイプ ●グリーンマット(発泡ポリエチレン製)付
●軟質塩化ビニール製 ●裏面:非転写コーティング加工 ●年間予定表付
●裏面は非転写コーティング加工された、写真・コピーが付着しにくいマットです。

●コピー・写真が付着しにくい非転写コートタイプです。
●材質の特性上、温度、湿度によりサイズが若干収縮する場合があります。