

ハンディタイプ(10号)

HD-10D EA762HC-1~EA762HC-3

環境に、人に優しく生まれ変わったニュー10D



一般的なマ
ーク



グリーン購入法適合品
GPNデータベース掲載

特長

- 再生プラスチックを使用した、グリーン購入法適合品
- 手にフィットするラウンドグリップを採用した、ベストセラーホットキス

仕様

商品名	商品品番	EA品番	JANコード	釘装てん方法	ワンタッチオープン方式
HD-10DK ブルー	HD90027	EA762HC-1	4902870 668556	釘装てん数	100
HD-10DK ピンク	HD90028	EA762HC-2	4902870 668563	とじ枚数(*)	20枚
HD-10DK ブラック	HD90029	EA762HC-3	4902870 668570	とじ奥行き	58mm (最大)
				サイズ	H50xW23xL103 (mm)
				質量	94g

* PPC用紙64g/m²(55kg)を綴じた場合の最大枚数の目安です。紙種や綴じ方によって、綴じられる枚数が少なくなることがあります。

* HD-10DKは針1000本(No.10-1M 1箱)付

対応消耗品・オプション品

小型・10号シリーズ使用針

▶No.10-1M

EA762HD-10



小型・10号シリーズ使用針

▶No.10-5M

EA762HD-11

