

ハンディタイプ(10号)

HD-10DFL

とじる作業がラクになる！ロングボディーで握りやすい！



HD-10DFL/R2

一般的なマーク

使用針 No.10	軽 とじ
20% 省エネ	グリーン購入法 適合品
再生材	分 断
PPC用紙 26枚とじ	針100本 装てん用 フラット クリンチ

にぎりやすく、疲れにくい
その秘密は、
絶妙なサイズ感！

ホワイト

PPC用紙
26枚
フラット紙とじ

「逆手もちでも、にぎりやすい！」

逆手もちでもとじ作業がしやすいサイズです。親指の付け根（母指球）まで使ってしっかりとホッチキスを握ることができるため、書類をとじる際に手への負荷を軽減したにぎり心地を実現します。

パワーフラットは、日本製ならではの高性能と耐久性を備えた、こだわりの“軽とじフラットホッチキス”です。ホッチキスの使用頻度の高いお客様に向けて、「にぎりやすく、疲れにくい」絶妙なサイズ感で圧倒的な使いやすさを、追求しました。



10号フラットクリンチ唯一の日本製!



にぎりやすく、疲れにくい、 ロングボディー

コンパクトさを追求したホッチキスに対して、
本体後部にボリュームのある形状により、
全ての指を添えて本体を握ることができます。
連続したホッチキス作業でも、一部の指に
負荷を集中させずに作業できます。



金属ステーブルホルダで 確実に貫通

針の形状を保持したまま最後まで貫通させる
ため、失敗とじしにくい構造です。

ステーブルホルダ



長く使える耐久性

パワーフラットのハンドル部品は熱処理が
施されています。この熱処理により、強度と
耐久性を実現しています。

プラスチックカバー内部の金属部品▶



フラットクリンチ

とじ裏が平らで書類がかさばらない



一般的なとじ方



フラットクリンチ



仕様

商品名	HD-10DFL
個装仕様	窓付き紙箱
使用針	No.10-1M/2M/5M
釘装てん数	100本
とじ枚数(*)	2枚～約26枚
とじ奥行き	30mm
サイズ	H62×W26×L109mm
質量	140g
再生材使用率	83%

* PPC用紙64g/m²(55kg)を綴じた場合の最大枚数の目安
です。紙種や綴じ方によって、綴じられる枚数が少なくなる
ことがあります。