

品番: 20444 EA762HK-1A

品名: ステープラ No.10 ワインレッド



## メインスペック

シリーズ名	ステープラ
JANコード	4903331204443
製品寸法 幅(W)	22 mm
製品寸法 奥行(D)	95 mm
製品寸法 高さ(H)	40 mm
製品質量	50 g
色	ワインレッド
仕様	●使用針:NO.10・NO.10E ●つづり込み能力:PPC用紙10枚 ●つづり込み奥行:最大50mm ●針装填量:50本/回 ●タッキング可能 ●リムーバー付

品番: 20445 EA762HK-2A

品名: ステープラ No.10 ブルー



## メインスペック

シリーズ名	ステープラ
JANコード	4903331204450
製品寸法 幅(W)	22 mm
製品寸法 奥行(D)	95 mm
製品寸法 高さ(H)	40 mm
製品質量	50 g
色	ブルー
仕様	●使用針:NO.10・NO.10E ●つづり込み能力:PPC用紙10枚 ●つづり込み奥行:最大50mm ●針装填量:50本/回 ●タッキング可能 ●リムーバー付

品番: 20446 EA762HK-3A

品名: ステープラ No.10 ブラック



## メインスペック

シリーズ名	ステープラ
JANコード	4903331204467
製品寸法 幅(W)	22 mm
製品寸法 奥行(D)	95 mm
製品寸法 高さ(H)	40 mm
製品質量	50 g
色	ブラック
仕様	●使用針:NO.10・NO.10E ●つづり込み能力:PPC用紙10枚 ●つづり込み奥行:最大50mm ●針装填量:50本/回 ●タッキング可能 ●リムーバー付