

品番: 20066 EA762MA-2

品名: パンチ No.50N



メインスペック

シリーズ名	パンチ
JANコード	4903331200667
製品寸法 幅(W)	108 mm
製品寸法 奥行(D)	159 mm
製品寸法 高さ(H)	134 mm
製品質量	780 g

仕様

- 最大穿孔能力:PPC用紙45枚
- 穴径:6mm ●穴間隔:80mm ●パンチ奥行:9mm
- パンチ穴確認ルーラー付
- ハンドルストッパー付
- センター割出しゲージ付(A4S/A3E~B7S/B6E)
- A4用紙4穴対応(888表示) ●2穴式

補足

注:PP、塩化ビニール、樹脂コーティングされた紙及び紙以外のものに使用しないでください。
 注:穿孔能力は64g/[m2]のPPC用紙を使用した場合の目安を表示しています。
 再生紙の場合は若干少なめになりますのでご注意ください。

グリーン購入法適合

○