

EA762MA-2 パンチ

■仕 様

- サイズ: 108(W) × 159(D) × 130(H)mm(750g)
- 最大穿孔能力: PPC用紙 50枚(4mm厚まで)
 - 穴 径: 6mm
 - 穴間隔: 80mm
 - パンチ奥行: 9mm
- ・パンチ穴確認ルーラー付
- ・センター割出しゲージ付(A4S/A3E~B7S/B6E)
- ・ハンドルストッパー付
- ・A4用紙 4穴対応(888表示)

■用 途

- ・本格的な事務用のパンチでオフィス、学校、店舗などでの使用に適しています。

■特 長

- ・収納する際はハンドルストッパーを使用すればコンパクトになります。
- ・パンチ穴確認ルーラー・センター割出しゲージを使えば、規格サイズの用紙に正確に穿孔できます。
- ・穿孔能力は、PPC用紙64g/m²を使用した場合の目安です。再生紙の場合は若干少な目になりますのでご注意ください。
- ・ポリプロピレン・塩化ビニール、樹脂コーティングされた紙など、紙以外のものに使用しないでください。