

パンチ

EA762MB-10A

厚い書類も、軽い力でサクッと穴あけ！



特長

パンチ作業をスムーズにする、 7つの機能

DP-120 最大120枚

全長約20%減

重量約30%減

●付属品

替刃・・・4本

刃受け・・・4枚

※従来機DP-110比較(当社比)



1

紙ズレ防止
プレート

プレートで用紙を上からしっかり
ホールド。分厚い書類でもズレにくい。



2

あんしん
カバー

刃部分に手が触れないようにガードする
安全カバー。



3

サクッと軽い
ハンドル

ハンドルレイアウトにより軽い力で
穴あけを実現。



4 替刃交換 ワンタッチボタン

カンタン・安全な替刃交換を実現。
強力マグネットで、刃を落とさない。



5 付属品 収納スペース

必要になったらすぐ取り出せる、
替刃と刃受け。



6 位置決め ダブルゲージ

左右のゲージが連動して、スムーズに用紙
をセンターリング! 4穴タイプにも対応。



7 スルッと ダストボックス

出し入れしやすく、抜きカスがそのまま捨て
られる! 中が見える半透明のダストボックス。



より扱いやすく、
さらに機能を強化して。

厚い書類もプレートがしっかりホールド。軽い力でサクッと
穴あけ! しかもより**軽量**に、**コンパクト**に進化!
パワフルパンチが完成しました。

仕様

サイズ	H135xW140xD245 (mm)
質量	1700g
最大穴あけ 枚数(※)	120枚
サイドゲージ 対応サイズ	A4 4穴、A4(長)=A3(短)からA6(長)=A5(短)
付属品	取扱説明書、DP-120替刃4本(出荷時収納ボックス・ダストボックス内に収納)DP-120刃受け2個(うち2個は装着済み)
再生材使用 率	70%(グリーン購入法適合商品)

※ 表記の穴あけ枚数は、PPC用紙64g/m² 穴あけ時になります。

[穴あけ仕様]

