

品番: 20067 EA762MC-2

品名: パンチ No.150N



メインスペック

シリーズ名 パンチ

JANコード 4903331200674

製品寸法 幅(W) 180 mm

製品寸法 奥行(D) 230 mm

製品寸法 高さ(H) 158 mm

製品質量 1400 g

仕様

- 最大穿孔能力: PPC用紙55枚
- 穴径: 6mm ●穴間隔: 80mm
- パンチ奥行: 5~15mm
- ハンドルストッパー付
- フリータイプセンター割出しゲージ付 (A4S/A3E~B7S/B6E)
- 2穴式

補足

注: PP、塩化ビニール、樹脂コーティングされた紙及び紙以外のものに使用しないでください。
注: 穿孔能力は64g/[m2]のPPC用紙を使用した場合の目安を表示しています。
再生紙の場合は若干少なめになりますのでご注意ください。

グリーン購入法適合

○