

パンチ



ハンドルストッパー

ハンドルストッパーで上の写真の様にコンパクトになります。デスクの引出しに収納する際などにひっかからないので便利です。
(No.50N・150N)

GPN 再生材

2穴式 穿孔能力45枚

注文番号	品番	EA品番
200-66	No.50N	EA762MA-2

●W108×D159×H134mm・780g ●最大穿孔能力:PPC用紙45枚 ●穴径:6mm ●穴間隔:80mm
●パンチ奥行:9mm ●ハンドルストッパー付
●センター割出しゲージ付(A3E～A6S、B4E～B7S) ●A4用紙4穴対応(888表示)



GPN 再生材

2穴式 穿孔能力55枚

注文番号	品番	EA品番
200-67	No.150N	EA762MC-2

●W180×D230×H158mm・1.4kg ●最大穿孔能力:PPC用紙55枚 ●穴径:6mm ●穴間隔:80mm
●パンチ奥行:5～15mm ●ハンドルストッパー付 ●フリータイプセンター割出しゲージ付(A3E～A6S、B4E～B7S)