

EA762MC-2 パンチ

■仕様

- サイズ: 180(W) × 230(D) × 158(H)mm(1.4kg)
- 最大穿孔能力: PPC用紙 60枚(5mm厚まで)
 - 穴径: 6mm
 - 穴間隔: 80mm
 - パンチ奥行: 5~15mm
- ・フリータイプセンター割出しゲージ付(A4S/A3E~B7S/B6E)
- ・ハンドルストッパー付

■用途

- ・本格的な事務用のパンチでオフィス、学校、店舗などでの使用に適しています。
- ・多量の紙を一度に穿孔するのに便利です。

■特長

- ・収納する際はハンドルストッパーを使用すればコンパクトになります。
- ・センター割出しゲージはフリータイプなので、簡単に正確に中央にパンチできます。
- ・穿孔能力は、PPC用紙64g/m²を使用した場合の目安です。再生紙の場合は若干少な目になりますのでご注意ください。
- ・ポリプロピレン・塩化ビニール・樹脂コーティングされた紙など、紙以外のものに使用しないでください。