

多穴パンチ



No.302N

GPN 再生材

穿孔能力18枚 B5判26穴 A4判30穴

注文番号	品番	EA品番
201-55	No.302N	EA762MD-3

- W360×D235×H115mm (ハンドル部高さ290mm)・8kg
- 最大穿孔能力:PPC用紙18枚 ●穴径:5.5mm ●穴間隔:9.5mm
- パンチ奥行:3.5mm
- B5判用26穴とA4判用30穴の切り替えをレバー1本で行えます。
※22穴用パンチブロック(No.322N用)をセットすることもできます。

コンピューター-22H

A4・S — 30H



B5・S — 26H

パンチブロック(別売)の交換で、30H・26Hと22Hが変更できます

パンチブロック(替刃)

注文番号	品番	取り寄せ商品
201-56	No.302N用	

●26・30穴

用紙サイズ切替レバー

使用する用紙に応じて切替レバーをB5・S-26H(B5判26穴)またはA4・S-30H(A4判30穴)に合わせてご使用ください。

[HP-32・No.302N・No.326(☑ P831に掲載)]