

品番: 20155 EA762MD-3

品名: 多穴パンチ No.302N



メインスペック

シリーズ名 多穴パンチ

JANコード 4903331201558

製品寸法 幅(W) 360 mm

製品寸法 奥行(D) 235 mm

製品寸法 高さ(H) 115 mm

製品質量 8000 g

仕様

- 最大穿孔能力: PPC用紙18枚
- A4判30穴 ●穴径: 5.5mm ●穴間隔: 9.5mm ●パンチ奥行: 3.5mm
- B5判用26穴とA4判用30穴の切り替えをレバー1本で行えます。
- 22穴用パンチブロック(No.322N用)をセットすることもできます。

補足

注: PP、塩化ビニール、樹脂コーティングされた紙及び紙以外のものに使用しないでください。
 注: 穿孔能力は64g/[m2]のPPC用紙を使用した場合の目安を表示しています。
 再生紙の場合は若干少なめになりますのでご注意ください。

グリーン購入法適合