

EA762MD-3 多穴パンチ

■仕様

サイズ: 360(W) × 235(D) × 115(H)mm(ハンドル高さ: 290mm)
重量: 8kg
最大穿孔能力: PPC用紙18枚(2mm厚まで)
穴径: 5.5mm
穴間隔: 9.5mm
パンチ奥行: 3.5mm

■用途

- ・ B5判用26穴とA4判用30穴のバインダー用の穴を一度に開けることができます。
- ・ オフィス・学校などで幅広くお使いいただけます。

■特長

- ・ 独自の機構により軽い力で穿孔できます。
- ・ 使用する用紙に応じてB5判用26穴とA4判用30穴の切替をレバー1本で行えます。