

コード付き &カバー付き PT8 プログラムタイマー

AC100V専用 最大入力
50/60Hz共用 1,500Wまで

電気器具のスイッチを自動で何回も「入/切」できます (15分単位)
一度セットすれば毎日繰り返します

●コード付きなので、手元で設定できます ●カバー付きなので安心です



サーキュレーター



イルミネーション



ライト



コード長
1.5m

用途

- 換気扇
- ホットカーペット
- 水槽のライト
- 扇風機
- イルミネーション
- 蚊取り機 など



AC100V
専用,最大
1500Wまで

使用できる電気器具

ヒーター使用器具	1500W以下	電気ポット、電気カーペット、便座など
トランス使用器具	750W以下	テレビ、ステレオ、AV機器など
モーターを使用した器具	400W以下	扇風機、換気扇、ポンプなど
照明器具(電球)	750W以下	蛍光灯、スタント、イルミネーションなど
照明器具(LED)	250W以下	LED照明、LEDイルミネーションなど
メタルハライドランプ	250W以下	照明など

エアコン・オイルヒーターには使用できません。

※電気器具に電源が入った際に大きな電流が流れるため、電気器具によって上限の容量(W数)が異なります。



ショートしない
トラッキング
防止プラグ



カバーを開けた状態

JET PC
本体材質

仕 様	
入 力 電 圧	AC100V、50/60Hz (裏側のスイッチで周波数を切り替えます)
出 力 電 圧	AC100V、50/60Hz
消 費 電 力	1W以下
定格入出力容量	1,500Wまで (抵抗負荷のとき)
時 計 誤 差	±10分(最大)/24時間
タイマー誤差	±5分/15分間
ON/OFF動作数	1動作~48動作(15分単位)
外 形 寸 法	H82×W80×D41mm(突起物は除く寸法)
コ ー ド 長	1.5m
質 量	約290g
本 体 材 質	ポリカーボネイト

MADE IN CHINA

※製品の仕様は性能改善などの理由により変更される事がありますので、予めご了承ください。



パッケージサイズ
H20×W16×D5.1cm



4 943125 711740