タイムスイッチ選択一覧

形　状	ボックス型							
動作周期	24時間式							
シリーズ名	TB11Nシリーズ		TB17Nシリーズ				TB18Nシリーズ			
駆動方式	クォーツモータ式		交流モータ式・停電補償なし				交流モータ式・停電補償なし			
出力方式	タイマー出力		タイマー出力				タイマー出力			
定格電圧（許容電圧変動範囲）	AC100−220V（AC85〜240V）		AC100V（±15%以内）		AC200V（±15%以内）		AC100V（±15%以内）		AC200V（±15%以内）	
周波数	50−60Hz		50／60Hz(切替式)				50／60Hz(切替式)			
消費電力	AC100V　1W AC200V　2W		1.5W				1.5W			
電源・出力表示方式	電源表示：緑LED表示		電源表示：緑LED表示				電源表示：緑LED表示			
姿　図	 EA763A-51　-52 72　123　50		 72　123　50				連続 ON スイッチ付 72　123　50			
品　番 希望小売価格〈税抜〉	停電補償付タイプ1回路型		Ⓣ TB 11N 7,600円	Ⓜ TB 1101N 7,600円	——		——			
	停電補償付タイプ2回路型		——		——		——			
	停電補償なしタイプ1回路型		——		Ⓣ TB 171N 3,920円 Ⓜ TB 17101N 3,920円	Ⓣ TB 172N 4,100円 Ⓜ TB 17201N 4,100円	Ⓜ TB 181N 5,500円 Ⓜ TB 18101N 5,500円		Ⓜ TB 182N 5,740円 Ⓜ TB 18201N 5,740円	
停電補償	300時間※6※7（ニッケル水素電池使用）		——				——			
設定	ON/OFF最小間隔※1	30分	30分				30分			
	設定単位※2	15分	15分				15分			
	ON/OFF動作回数	標準6動作〈別売、設定子(TB1781)で48動作可能〉	標準6動作〈別売、設定子(TB1781)で48動作可能〉				標準6動作〈別売、設定子(TB1781)で48動作可能〉			
出力	接点構成	1a	1a				1a			
	回路構成※3	同一回路（有電圧出力）	別回路（無電圧出力）	同一回路（有電圧出力）	別回路（無電圧出力）	同一回路（有電圧出力）	別回路（無電圧出力）	同一回路（有電圧出力）	別回路（無電圧出力）	同一回路（有電圧出力）	別回路（無電圧出力）
		TB11N	TB1101N	TB171N	TB17101N	TB172N	TB17201N	TB181N	TB18101N	TB182N	TB18201N
	手動ON/OFF	ON／OFF切替ツマミ付		ON／OFF切替ツマミ付				手動連続ONスイッチ付			
	負荷容量※4 抵抗負荷	15A		15A				15A			
	負荷容量※4 白熱灯負荷	15A		15A				15A			
	負荷容量※4 誘導負荷（COSφ=0.7以上）	12A		12A				12A			
	負荷容量※4 モータ負荷（COSφ=0.7）※5	AC100V　750W AC200V　1500W		750W（TB171N）、1500W（TB172N） AC100V 750W・AC200V 1500W （TB17101N・TB17201N）				750W（TB181N）、1500W（TB182N） AC100V 750W・AC200V 1500W （TB18101N・TB18201N）			
	負荷容量※4 最小適用負荷	DC5V 10mA		DC5V 10mA				DC5V 10mA			
無通電セット機能	なし		なし				なし			
ホリデー機能	なし		なし				なし			
サマータイム機能	なし		なし				なし			
時間精度	±15秒／月(25℃にて)		電源周波数に同期				電源周波数に同期			
動作時刻精度	±7.5分以内※8		±7.5分以内※8				±7.5分以内※8			
接点開閉回数（抵抗負荷）	5万回		5万回				5万回			
回路構成	同一回路（有電圧出力）  S1 S2 L2 L1 電源　出力		別回路（無電圧出力）  S1 S2 L2 L1 電源　出力				同一回路（有電圧出力） 手動スイッチ用 タイマー用  S1 S2 L2 L1 電源　出力 別回路（無電圧出力） 手動スイッチ用 タイマー用  S1 S2 L2 L1 電源　出力			
取付方法	露出・パネル〈別売金具TB1782必要〉		露出・パネル〈別売金具TB1782必要〉				露出・パネル〈別売金具TB1782必要〉			
掲載頁	1545頁		1545頁				1545頁			

※1）設定できるONとOFFの最小の間隔です。
※2）設定単位ごとにON/OFF時間を設定できます。
※3）別回路は無電圧出力、同一回路は有電圧出力となります。
※4）負荷容量（負荷接続可能台数）の詳細は1560頁をご覧ください。
※5）三相モータの場合は電磁開閉器を組み合わせてください。
※6）3日間の通電が必要です。
※7）電池交換が可能です（ニッケル水素電池TB420K2457）。
※8）現在時刻設定時の誤差は含んでいません。使用開始直後から動作時刻の誤差が大きい場合は現在時刻を再調整してください。