



ボックス型											
24時間式											
TB39Kシリーズ (TB32Kシリーズ)		TB42Kシリーズ		TB31Kシリーズ		TB31Kシリーズ (スチールケース)		TB42Kシリーズ (防雨型)		TB31Kシリーズ (防雨型)	
クォーツモータ式 (交流モータ式・停電補償なし)		クォーツモータ式		交流モータ式・停電補償なし		交流モータ式・停電補償なし		クォーツモータ式		交流モータ式・停電補償なし	
タイマー出力		タイマー出力		タイマー出力		タイマー出力		タイマー出力		タイマー出力	
AC100-220V (AC85~242V) AC100V (±15%以内) AC200V (±15%以内)		AC100-220V (AC85~242V)		AC100V (±15%以内) AC200V (±15%以内)		AC100V (±15%以内) AC200V (±15%以内)		AC100-220V (AC85~242V)		AC100V (±15%以内) AC200V (±15%以内)	
50-60Hz (50/60Hz(切替式))		50-60Hz		50/60Hz(切替式)		50/60Hz(切替式)		50-60Hz		50/60Hz(切替式)	
AC100V 1W AC200V 2W (1.5W)		AC100V 1W AC200V 2W		1.5W		1.5W		AC100V 1W AC200V 2W		1.5W	
電源表示：緑LED表示		電源表示：緑LED表示		電源表示：緑LED表示		電源表示：緑LED表示		電源表示：緑LED表示		電源表示：緑LED表示	
↑107.6 72 ↓44.5		↑107.6 72 ↓44.5		↑107.6 72 ↓44.5		↑145 100 ↓44		↑180 123 ↓52		↑180 123 ↓52	
M TB 3909K 13,000円		M TB 4208K 11,800円		M TB 4209K 11,800円		—		M TB 4203K 16,800円		—	
—		—		—		—		—		—	
M TB 32109K 6,730円		—		M TB 31109K 5,660円		M TB 31209K 5,660円		—		M TB 31102K 7,800円	
M TB 32209K 6,730円		—		—		—		—		M TB 31202K 7,800円	
—		—		—		—		—		M TB 31103K 7,800円	
—		—		—		—		—		M TB 31203K 7,800円	
300時間※6※7 (ニッケル水素電池使用)		300時間※6※7 (ニッケル水素電池使用)		—		—		300時間※6※7 (ニッケル水素電池使用)		—	
15分		15分		15分		15分		15分		15分	
15分		15分		15分		15分		15分		15分	
96動作		96動作		96動作		96動作		96動作		96動作	
1c		1a		1a		1a		1a		1a	
別回路 (無電圧出力)		同一回路 (有電圧出力) 別回路 (無電圧出力)		別回路 (無電圧出力)		同一回路 (有電圧出力) 別回路 (無電圧出力)		別回路 (無電圧出力)		同一回路 (有電圧出力) 別回路 (無電圧出力)	
—		—		—		TB311K TB3110K TB312K TB3120K		—		TB31102K TB31103K TB31202K TB31203K	
入-自動一切スイッチ付		入-自動一切スイッチ付		入-自動一切スイッチ付		入-自動一切スイッチ付		入-自動一切スイッチ付		入-自動一切スイッチ付	
15A		15A		15A		15A		15A		15A	
10A		10A		10A		10A		10A		10A	
12A		12A		12A		12A		12A		12A	
AC100V 750W AC200V 1500W		AC100V 750W AC200V 1500W		AC100V 750W AC200V 1500W		750W(TB311K)・1500W(TB312K) AC100V 750W・AC200V 1500W (TB31101K・TB31201K)		AC100V 750W AC200V 1500W		750W(TB31102K)・1500W(TB31202K) AC100V 750W・AC200V 1500W (TB31103K・TB31203K)	
DC5V 10mA		DC5V 10mA		DC5V 10mA		DC5V 10mA		DC5V 10mA		DC5V 10mA	
なし		なし		なし		なし		なし		なし	
なし		なし		なし		なし		なし		なし	
なし		なし		なし		なし		なし		なし	
±15秒/月(25°Cにて) (電源周波数に同期)		±15秒/月(25°Cにて)		電源周波数に同期		電源周波数に同期		±15秒/月(25°Cにて)		電源周波数に同期	
±3分以内		±3分以内		±3分以内		±3分以内		±3分以内		±3分以内	
5万回		5万回		5万回		5万回		5万回		5万回	
露出・DINレール		露出・DINレール		露出・DINレール		露出		露出		露出	
1546頁		1546頁		1546頁		1546頁		1547頁		1547頁	

用途例と機種選定

新商品紹介・おすすめの機種

シーラータイムスイッチ選択

タイムスイッチ選択

シーラータイムスイッチ

タイムスイッチ

機能・用語説明

使用上の注意

接続方法

負荷接続台数

補修部品表

タイムスイッチ新旧品番互換表