



| ボックス型                             |  |                                  |  |                                   |  |                                                                               |  |                            |  |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|-----------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|--|
| 24時間式                             |  |                                  |  |                                   |  |                                                                               |  |                            |  |
| TB39Kシリーズ<br>(TB32Kシリーズ)          |  | TB42Kシリーズ                        |  | TB31Kシリーズ                         |  | TB31Kシリーズ<br>(スチールケース)                                                        |  | TB42Kシリーズ<br>(防雨型)         |  |
| クォーツモータ式<br>(交流モータ式・停電補償なし)       |  | クォーツモータ式                         |  | 交流モータ式・停電補償なし                     |  | 交流モータ式・停電補償なし                                                                 |  | クォーツモータ式                   |  |
| タイマー出力                            |  | タイマー出力                           |  | タイマー出力                            |  | タイマー出力                                                                        |  | タイマー出力                     |  |
| AC100V (±15%以内) / AC200V (±15%以内) |  | AC100-220V (AC85~242V)           |  | AC100V (±15%以内) / AC200V (±15%以内) |  | AC100V (±15%以内) / AC200V (±15%以内)                                             |  | AC100-220V (AC85~242V)     |  |
| 50-60Hz (50/60Hz(切替式))            |  | 50-60Hz                          |  | 50/60Hz(切替式)                      |  | 50/60Hz(切替式)                                                                  |  | 50-60Hz                    |  |
| AC100V 1W / AC200V 2W (1.5W)      |  | AC100V 1W / AC200V 2W            |  | 1.5W                              |  | 1.5W                                                                          |  | AC100V 1W / AC200V 2W      |  |
| 電源表示：緑LED表示                       |  | 電源表示：緑LED表示                      |  | 電源表示：緑LED表示                       |  | 電源表示：緑LED表示                                                                   |  | 電源表示：緑LED表示                |  |
|                                   |  |                                  |  |                                   |  |                                                                               |  |                            |  |
| 107.6<br>72 44.5                  |  | 107.6<br>72 44.5                 |  | 107.6<br>72 44.5                  |  | 145<br>100 44                                                                 |  | 180<br>123 52              |  |
| M TB 3909K<br>13,000円             |  | M TB 4208K<br>11,800円            |  | M TB 4209K<br>11,800円             |  | —                                                                             |  | M TB 4203K<br>16,800円      |  |
| —                                 |  | —                                |  | —                                 |  | —                                                                             |  | —                          |  |
| M TB 32109K<br>6,730円             |  | M TB 32209K<br>6,730円            |  | M TB 31109K<br>5,660円             |  | M TB 31209K<br>5,660円                                                         |  | M TB 31102K<br>7,800円      |  |
| M TB 31103K<br>7,800円             |  | M TB 31203K<br>7,800円            |  | M TB 31101K<br>6,390円             |  | M TB 31201K<br>6,390円                                                         |  | M TB 31103K<br>7,800円      |  |
| 300時間※6※7<br>(ニッケル水素電池使用)         |  | 300時間※6※7<br>(ニッケル水素電池使用)        |  | —                                 |  | —                                                                             |  | 300時間※6※7<br>(ニッケル水素電池使用)  |  |
| 15分                               |  | 15分                              |  | 15分                               |  | 15分                                                                           |  | 15分                        |  |
| 15分                               |  | 15分                              |  | 15分                               |  | 15分                                                                           |  | 15分                        |  |
| 96動作                              |  | 96動作                             |  | 96動作                              |  | 96動作                                                                          |  | 96動作                       |  |
| 1c                                |  | 1a                               |  | 1a                                |  | 1a                                                                            |  | 1a                         |  |
| 別回路<br>(無電圧出力)                    |  | 同一回路<br>(有電圧出力) / 別回路<br>(無電圧出力) |  | 別回路<br>(無電圧出力)                    |  | 同一回路<br>(有電圧出力) / 別回路<br>(無電圧出力)                                              |  | 別回路<br>(無電圧出力)             |  |
| 入-自動-切スイッチ付                       |  | 入-自動-切スイッチ付                      |  | 入-自動-切スイッチ付                       |  | 入-自動-切スイッチ付                                                                   |  | 入-自動-切スイッチ付                |  |
| 15A                               |  | 15A                              |  | 15A                               |  | 15A                                                                           |  | 15A                        |  |
| 10A                               |  | 10A                              |  | 10A                               |  | 10A                                                                           |  | 10A                        |  |
| 12A                               |  | 12A                              |  | 12A                               |  | 12A                                                                           |  | 12A                        |  |
| AC100V 750W / AC200V 1500W        |  | AC100V 750W / AC200V 1500W       |  | AC100V 750W / AC200V 1500W        |  | 750W(TB311K)・1500W(TB312K)<br>AC100V 750W・AC200V 1500W<br>(TB31101K・TB31201K) |  | AC100V 750W / AC200V 1500W |  |
| DC5V 10mA                         |  | DC5V 10mA                        |  | DC5V 10mA                         |  | DC5V 10mA                                                                     |  | DC5V 10mA                  |  |
| なし                                |  | なし                               |  | なし                                |  | なし                                                                            |  | なし                         |  |
| なし                                |  | なし                               |  | なし                                |  | なし                                                                            |  | なし                         |  |
| なし                                |  | なし                               |  | なし                                |  | なし                                                                            |  | なし                         |  |
| ±15秒/月(25℃にて)<br>(電源周波数に同期)       |  | ±15秒/月(25℃にて)                    |  | 電源周波数に同期                          |  | 電源周波数に同期                                                                      |  | ±15秒/月(25℃にて)              |  |
| ±3分以内                             |  | ±3分以内                            |  | ±3分以内                             |  | ±3分以内                                                                         |  | ±3分以内                      |  |
| 5万回                               |  | 5万回                              |  | 5万回                               |  | 5万回                                                                           |  | 5万回                        |  |
|                                   |  |                                  |  |                                   |  |                                                                               |  |                            |  |
| 露出・DINレール                         |  | 露出・DINレール                        |  | 露出・DINレール                         |  | 露出                                                                            |  | 露出                         |  |
| 1546頁                             |  | 1546頁                            |  | 1546頁                             |  | 1546頁                                                                         |  | 1547頁                      |  |