

主な仕様

*商品の仕様は改良等の為、予告なく変更することがあります。

本体サイズ	幅約77mm×高さ約59mm×厚さ約20mm (突起部分含まず)
記録媒体	microSDHC (8GB付属) フレームレート: 30fps / 4~32GB対応 (Class6以上)
映像ファイル形式	動画 MOV(H.264)
撮像素子	200万画素 CMOS
記録映像再生方式	Windows Media Player等の H.264再生ソフト
レンズ画角	水平 約 115度 垂直 68度 (145度対角)
記録解像度	1920×1080/30fps/Full HD 1280×720/30fps/HD 848×480/30fps/WVGA 640×480/30fps/WVGA
電源電圧	DC5V (12/24V用変換アダプタ付属)
バックアップ電源	スーパーキャパシタ方式 / ML2032ボタン充電池(時計用)
消費電流	約400mA(本体 DC5V) / 約190mA(カー電源コード: DC12V 入力時)
GPS	オプション対応(HX-GP200): 取付ステー一体型
動作温度範囲	0~ 60℃
Gセンサー	○ (オフ、低、中、高) 3段階調整
商品保証期間	3年間 (SDカード等 消耗品除く)
記録方式	常時録画、イベント記録、手動録画
言語	日本語 / 英語
画面サイズ	2.7インチ液晶モニター
付属品	取付けステー×1、カー電源コード×1、USB接続ケーブル×1 microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書 ×1
音声	ON/OFF可能
	*商品の仕様は改良等の為、予告なく変更することがあります。