

# 仕様

メモリー	
容量 *1	【NW-S315】16GB EA763AB-208B 【NW-S313】4GB 【NW-S315K】16GB 【NW-S313K】4GB
基本情報	
再生	音楽、FMラジオ
対応フォーマット	MP3 *2/WMA *3/FLAC *4/リニアPCM *5/AAC *6
ディスプレイ	1.77型、TFTカラー液晶、QQVGA(128×160ドット) (「1280×160ドット」の誤表記を修正しました。2017年8月4日)
タッチパネル	-
Bluetooth機能	・通信方式 Bluetooth標準規格ver.4.1 + EDR *7 ・使用周波数帯域 : 2.4 GHz帯 (2.4000 GHz-2.4835 GHz) ・変調方式 : FHSS ・対応Bluetoothプロファイル *8 *9 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) ・対応コーデック *10: SBC *11
FMラジオ	● ・放送受信周波数: 76.0-108.0MHz ・アンテナ: ヘッドホンコードアンテナ
ダイレクト録音	● *12
USB DAC機能	-
外音取り込み機能 *13	-

防水対応	-
テーマ/壁紙	●/-
推奨アプリケーションソフトウェア	「Music Center for PC」 「Content Transfer for MAC」
本体動作対応OS	- Windows (R) 10 - Windows (R) 8.1 - Windows (R) 7 - Mac OS (TM) v10.8-10.12 *14
歌詞ピタ	-
語学学習機能(再生スピードコントロール)	-
語学学習機能(A-Bリピート)	●
語学学習機能(クイックリプレイ)	●(3秒戻し)
ワンタッチ接続(NFC)機能	-
ドラッグ&ドロップ転送	●
<b>検索方法</b>	
リスト表示検索	●全曲/アルバム/アーティスト/ジャンル/プレイリスト/フォルダー/録音した曲
50音順並び換え	●全曲/アルバム/アーティスト
<b>プレイモード</b>	
おまかせチャンネル	-
リピート	●
シャッフル	●

<b>音質</b>	
デジタルアンプ	-
ハイレゾ音源対応	-
DSEE	-
ノイズキャンセリング機能	●デジタルノイズキャンセリング機能対応 環境選択: 電車・バス/航空機/室内 *15
ソースダイレクト	-
クリアフェーズ	-
クリアオーディオプラス	-
付属ヘッドホン	ノイズキャンセリング機能対応ヘッドホン(MDR-NC31)
イコライザー	±10段階
トーンコントロール	-
DCフェーズリニアライザー	-
VPT	-
ダイナミックノーマライザ	-
<b>電源関係</b>	
充電電池	内蔵型リチウムイオン
USB充電 充電時間(約/時間)	約4時間(満充電)、約2時間(約80%まで充電)
充電電池持続時間(約/時間)	【音楽再生時】 デジタルノイズキャンセリング機能オフ時: 52(MP3) *16 デジタルノイズキャンセリング機能オン時: 40(MP3) *16 Bluetooth接続時: 23(MP3) *16
<b>入出力端子</b>	

ヘッドホン出力	●
ヘッドホン実用最大出力 (JEITA 16Ω/mW)	10mW+10mW
パソコンとの接続/本体端子の 形状	Hi-Speed USB/WM-PORT
microSDメモリーカード	-
<b>寸法・質量</b>	
最大外形寸法(幅×高さ×奥 行/mm)	約44.3 x 約94.6 x 約9.9 mm 約153.4 x 約115.4 x 約48.4 mm(S313K/S315Kシリーズ付属のスピーカー含む)
外形寸法(幅×高さ×奥 行/mm)	約43.5 x 約94.5 x 約9.1 mm 約153.4 x 約115.4 x 約48.4 mm(S313K/S315Kシリーズ付属のスピーカー含む)
充電池含む(g)	約53g(本体のみ) 約214g(S313K/S315Kシリーズ付属のスピーカー含む)
<b>ビットレート別記録時間 *17</b>	
最大記録曲数(音楽)	<div style="border: 1px solid red; display: inline-block; padding: 2px;">【NW-S315】</div> <b>EA763AB-208B</b> 【NW-S315K】 <ul style="list-style-type: none"> <li>●MP3 128kbps 約3,600曲</li> <li>●AAC 256kbps 約1,800曲</li> <li>●FLAC 44.1kHz/16bit 約330曲</li> </ul> 【NW-S313】 【NW-S313K】 <ul style="list-style-type: none"> <li>●MP3 128kbps 約830曲</li> <li>●AAC 256kbps 約410曲</li> <li>●FLAC 44.1kHz/16bit 約75曲</li> </ul> ※ 1曲4分換算 曲数は目安です *18
<b>その他</b>	
付属品	ヘッドホン(1)MDR-NC31(ノイズキャンセリング機能対応ヘッドホン)、イヤープieces(各サイズ2個1組)、USBケーブル(1)、WM-PORTキャップ(1)(*)、取扱説明書(1)、ウォークマンに音楽を転送/録音する(1)、使用上のご注意/主

な仕様(1)、保証書(1)、製品登録のお願い(1)

\* お買い上げ時はヘッドホンに装着されています

※S313K/S315Kにはスピーカー、ACアダプター、スピーカー取扱説明書

- \*1 メモリー容量の一部はデータ管理に使用されるため、実際に使用できる容量はこれより少なくなります
- \*2 本体で再生可能なMP3ファイル形式フォーマット:MPEG-1 Audio Layer 3、ビットレート:32-320kbps(VBR対応)、サンプリング周波数:32/44.1/48kHz
- \*3 著作権保護されたファイルは再生できません。本体で再生可能なWMAファイル形式フォーマット:WMA、ビットレート:32-192kbps(VBR対応)、サンプリング周波数:44.1kHz
- \*4 サンプリング周波数:8-48kHz、量子化ビット数:16bitに対応
- \*5 サンプリング周波数:44.1kHz、量子化ビット数:16bitに対応
- \*6 著作権保護されたファイルは再生できません。本体で再生可能なAACファイル形式フォーマット:AAC-LC、ビットレート:16-320kbps(VBR対応)(サンプリング周波数によっては規格外および保証外の数値も含まれます)、サンプリング周波数:8-48kHz
- \*7 本機と接続するBluetooth機器や通信環境、周囲の状況によっては、雑音が入ったり、音が途切れたりすることがあります
- \*8 Bluetoothプロファイルとは、Bluetooth機器の特性ごとに機能を標準化したものです
- \*9 お使いのウォークマンが対応するBluetoothプロファイルのバージョンを確認するには、[オプション/設定]→[設定]→[Bluetooth設定]→[Bluetooth情報]を選んでください
- \*10 音声圧縮変換方式のこと
- \*11 Subband Codec の略
- \*12 別売録音用ケーブルWMC-NWR1が必要です
- \*13 外音取り込み機能は周囲の音を聞き取りやすくする機能です。しかしながら、すべての音を聞き取れるようにする機能ではありません。周囲の状況、ウォークマン(R)で再生中の音の種類や音質によって、周囲の音が聞き取れない場合もあります
- \*14 PCアプリをダウンロードするにはインターネットへの接続環境が必要です。すべてのコンピュータに対して動作保証するものではありません
- \*15 本体に付属のヘッドホンまたは別売のデジタルノイズキャンセリング機能搭載ウォークマン(R)専用ヘッドホン(MDR-NWNC33)を使っているときにのみ有効です。周囲の騒音がまったく聞こえなくなるわけではありません
- \*16 内蔵充電電池使用、MP3 128kbps再生時、イコライザを「オフ」に、設定条件により異なります
- \*17 充電電池持続時間を超える長時間連続再生の場合、途中、充電が必要です
- \*18 本製品は、録音した曲も含め最大8,000曲まで管理することができます。8,000曲を超えると一部の曲が参照できなくなります