

音楽も語学も、手の中で軽やかに

NEW



もっと商品を
チェック!



●ブルー(L) ●ライトピンク(PI) ○ホワイト(W) ●ビビッドピンク(P) ●ブラック(B)

NW-S315

スピーカー付属。ウォークマン®に充電もできる

NW-S315K/S313K



※NW-S313Kの本体カラーは●ブルー(L)、●ライトピンク(PI)、●ブラック(B)のみ

周囲の騒音をカットする

「デジタルノイズキャンセリング機能」*1 DIGITAL NC

デジタルノイズキャンセリングヘッドホンを付属。リスニング環境にあわせて選べる3つのモード(電車/バス/航空機/室内)を搭載し、電車やバスの中でも騒音を気にすることなく音楽に浸ることができます。

ワイヤレスで楽しめる

「Bluetooth® 機能」搭載*4



Bluetooth®対応のヘッドホンやスピーカーなどとスムーズにワイヤレス接続し、ウォークマン®の音楽を再生できます。ウォークマン®と登録機器の電源を入れるだけで自動接続される設定も可能です。



コンパクト&スリムなボディでスタミナ約52時間*2

約53g*3のコンパクトでスリムなボディでも、音楽再生約52時間*2のスタミナを実現しました。長時間の外出でも電池切れを気にせずたっぷり音楽を楽しむことができます。



デジタルノイズキャンセリングヘッドホン付属

本体カラー: ●ビビッドピンク、●ブラックの
付属ヘッドホンの色はブラック

本体カラー: ●ブルー、●ライトピンク、○ホワイトの
付属ヘッドホンの色はホワイト

語学学習を便利な機能でサポート

- 任意の地点(A-B間)を指定して繰り返し再生可能な「A-Bリピート再生」
- 再生中に▲ボタンを押すと、約3秒再生位置を戻せる「クイックリプレイ」

新発売 EA763AB-208B

NW-S315 16GB

本体カラー: ●●●●●●

NW-S313 4GB

本体カラー: ●●●●●●

※ウォークマン®本体充電用のAC電源アダプターは別売となります

新発売 スピーカー付属

NW-S315K 16GB

本体カラー: ●●●●●●

NW-S313K 4GB

本体カラー: ●●●●●●

※ウォークマン®本体充電用のAC電源アダプターは別売となります
(スピーカー用AC電源アダプターは付属)

*1 本体に付属のヘッドホンまたは別売のデジタルノイズキャンセリング機能搭載ウォークマン®専用ヘッドホン(MDR-NWNC33)を使っているときにのみ有効です。周囲の騒音がまったく聞こえなくなるわけではありません。*2 内蔵充電電池使用、MP3 128kbpsモード時、デジタルノイズキャンセリング機能およびイコライザー OFF時。設定条件により異なります。*3 本体のみの質量、充電電池含む。*4 本機と接続するBluetooth®機器や通信環境、周囲の状況によっては、雑音が入ったり、音が途切れたりすることがあります。*5 ウォークマン®本体のJIS防水保護等級はIPX8/5、リングタイプリモコン(NW-WS625 付属)のJIS防水保護等級はIPX5。防水の対象となる液体は真水、水道水、汗、プールの水、海水です。サウナでの使用はできません。*6 外音取り込み機能は周囲の音を聞き取りやすくする機能です。しかしながら、すべての音を聞き取れるようにする機能ではありません。周囲の状況、ウォークマン®で再生中の音の種類や音量によって、周囲の音が聞き取れない場合もあります。*7 MP3 128kbpsモード時、外音取り込み機能オフ時、設定条件により異なります。*8 ハイレゾ