

仕様

メモリー	
容量 *1	【NW-A57】64GB 【NW-A56HN】32GB EA763AB-232E 【NW-A55WI】16GB 【NW-A55HN】16GB 【NW-A55】16GB
基本情報	
再生	音楽/ラジオ
対応フォーマット	・MP3 (.mp3): 32 – 320kbps (VBR対応) / 32, 44.1, 48kHz ・WMA (.wma): 32 – 192kbps (VBR対応) / 44.1kHz ・ATRAC (.oma): 48 – 352 kbps (66/105/132kbps は ATRAC3) / 44.1kHz ・ATRAC Advanced Lossless (.oma): 64 – 352 kbps (132 kbps は ATRAC3 base layer) / 44.1 kHz ・FLAC (.flac): 16, 24bit / 8–384kHz *2 ・WAV (.wav): 16, 24, 32bit(Float/Integer) / 8–384kHz *2 ・AAC (.mp4, .m4a, .3gp): 16–320kbps / 8–48kHz ・HE-AAC (.mp4, .m4a, .3gp): 32–144kbps / 8–48kHz ・Apple Lossless (.mp4, .m4a): 16, 24bit / 8–384kHz *2 ・AIFF (.aif, .aiff, .afc, .aifc): 16, 24, 32bit/ 8–384kHz *2 ・DSD (.dsf, .dff): 1bit / 2.8224, 5.6448, 11.2896 MHz *3 ・APE (.ape): 8, 16, 24bit / 8–192kHz (Fast, Normal, High) ・MQA (.mqa.flac): 対応 *4
ディスプレイ	3.1型(7.8cm)、WVGA(800x480ドット)
タッチパネル	●
Bluetooth機能	・通信方式 : Bluetooth標準規格 Ver 4.2 *5 *6 ・使用周波数帯域 : 2.4 GHz帯 (2.4000 GHz – 2.4835 GHz) ・変調方式 : FHSS

	・対応Bluetoothプロファイル ^{*7} – A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) – AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) ・対応コーデック ^{*8} (送信) : SBC ^{*9} , LDAC, aptX, aptX HD ・対応コーデック ^{*8} (受信) : SBC ^{*9} , LDAC, AAC
FMラジオ ^{*10}	● ・放送受信周波数 : 76.0–108.0MHz ・アンテナ : ヘッドホンコードアンテナ
ダイレクト録音	●
USB DAC機能	● ^{*11}
Bluetoothレシーバー機能 ^{*12}	●
外音取り込み機能 ^{*13}	● ^{*14}
防水対応	–
テーマ/壁紙	–
対応アプリケーションソフトウェア	「Music Center for PC」 「Content Transfer for MAC」
本体動作対応OS	– Windows(R) 10 – Windows(R) 8.1 – Windows(R) 7 – Mac OS(R) v10.8–10.13 ^{*15}
歌詞ピタ	–
語学学習機能(再生スピードコントロール)	●
語学学習機能(A-Bリピート)	●
	● (3秒・10秒戻し、5秒送り)

語学学習機能(クイックリプレイ)	
ワンタッチ接続(NFC)機能	●
ドラッグ&ドロップ転送	●
検索方法	
リスト表示検索	●全曲/アーティスト/リリース年/プレイリスト/アルバム/ジャンル/作曲者/ハイレゾ/最近追加した曲/おまかせチャンネル/フォルダー/録音した曲
50音順並び換え	—
プレイモード	
おまかせチャンネル	●
リピート	●
シャッフル	●
音質	
デジタルアンプ	S-Master HX
ハイレゾ音源対応	●
DSEE	●DSEE HX
ノイズキャンセリング機能	●デジタルノイズキャンセリング機能対応 環境選択:フルオートAINC / 電車・バス / 航空機 / 室内 ※ NW-A55/NW-A57/NW-A55WI *16 ※ NW-A55HN/NW-A56HN *17
ソースダイレクト	—

クリアフェーズ	●
クリアオーディオプラス	●
付属ヘッドホン	【NW-A55WI】 ワイヤレスステレオヘッドセット(WI-H700) 【NW-A56HN】 【NW-A55HN】 外音取り込み機能・ノイズキャンセリング機能搭載 ハイレゾ・オーディオ対応ウォークマン専用ヘッドホン(IER-NW500N) 【NW-A57】 【NW-A55】 ヘッドホン付属なし
イコライザー	±10段階
トーンコントロール	-
DCフェーズリニアライザー	●
VPT	●(オフ/スタジオ/クラブ/コンサートホール/マトリックス)
ダイナミックノーマライザ	●
バイナルプロセッサー	●
電源関係	
充電電池	内蔵型リチウムイオン
USB充電 充電時間(約/時間)	約4時間(満充電)、約3.5時間(約80%まで充電)
充電電池持続時間(約/時間)	【音楽再生時】 ●MP3 128kbps デジタルノイズキャンセリング機能 ON 約37時間 デジタルノイズキャンセリング機能 OFF 約45時間 ●FLAC 96kHz/24bit

	デジタルノイズキャンセリング機能 ON 約32時間 デジタルノイズキャンセリング機能 OFF 約39時間 ●FLAC 192kHz/24bit デジタルノイズキャンセリング機能 ON 約27時間 デジタルノイズキャンセリング機能 OFF 約30時間 ●DSD 2.8224MHz/1bit デジタルノイズキャンセリング機能 ON 約22時間 デジタルノイズキャンセリング機能 OFF 約25時間 【Bluetooth再生時(送信モード)】 ●SBC(接続優先) MP3 128kbps 約20時間 ●LDAC(接続優先(自動)) FLAC 96kHz/24bit 約13時間 *18 【Bluetooth再生時(受信モード)】 ●SBC(接続優先) 約15時間 ●LDAC(音質優先) 約12時間 *19 *20
入出力端子	
ヘッドホン出力	●
ヘッドホン実用最大出力 (JEITA 16Ω/mW)	35mW＋35mW *21
パソコンとの接続/本体端子の形状	Hi-Speed USB/WM-PORT
microSDメモリーカード	microSD *22 microSDHC *22 microSDXC *22
寸法・質量	

最大外形寸法(幅×高さ×奥行/mm)	約55.7mm x 約97.3mm x 約10.8mm
外形寸法(幅×高さ×奥行/mm)	約54.8mm x 約97.3mm x 約10.7mm
充電電池含む(g)	約99g
ビットレート別記録時間 *23	
最大記録曲数(音楽)	【NW-A57】 ●MP3 128kbps 約15,000曲 ●AAC 256kbps 約7,600曲 ●FLAC 44.1kHz/16bit 約1,300曲 ●FLAC 192kHz/24bit 約210曲 ●DSD 2.8224MHz/1bit 約340曲 【NW-A56HN】 ●MP3 128kbps 約7,300曲 ●AAC 256kbps 約3,600曲 ●FLAC 44.1kHz/16bit 約660曲 ●FLAC 192kHz/24bit 約100曲 ●DSD 2.8224MHz/1bit 約160曲 【NW-A55WI】 ●MP3 128kbps 約3,300曲 ●AAC 256kbps 約1,600曲 ●FLAC 44.1kHz/16bit 約300曲 ●FLAC 192kHz/24bit 約40曲 ●DSD 2.8224MHz/1bit 約70曲 【NW-A55HN】 ●MP3 128kbps 約3,300曲 ●AAC 256kbps 約1,600曲 ●FLAC 44.1kHz/16bit 約300曲 ●FLAC 192kHz/24bit 約40曲 ●DSD 2.8224MHz/1bit 約70曲 【NW-A55】 ●MP3 128kbps 約3,300曲 ●AAC 256kbps 約1,600曲 ●FLAC 44.1kHz/16bit 約300曲 ●FLAC 192kHz/24bit 約40曲 ●DSD 2.8224MHz/1bit 約70曲

	※ 1曲4分換算 曲数は目安です *24
その他	
付属品	■NW-A55/A55HN/A55WI/A56HN/A57共通 USBケーブル(1)／取扱説明書(1)／ウォークマンに音楽を転送／録音する(1)／使用上のご注意/主な仕様(1)／保証書(1)／製品登録のお願い(1) ■ NW-A55HN/A56HNのみ IER-NW500N（外音取り込み機能・ノイズキャンセリング機能搭載ハイレゾ・オーディオ対応ウォークマン専用ヘッドホン）(1)／イヤープース（各サイズ2個1組）／WM-PORTキャップ(1) ヘッドホンに装着されています／クリップ（ヘッドホン用）(1) ■NW-A55/A57のみ WM-PORTキャップ(2) ウォークマン本体に1つ装着されています ■NW-A55WIのみ WI-H700(1)／ワイヤレスで音楽を楽しむために(1)／WM-PORTキャップ(2) ウォークマン本体に1つ装着されています ※ 本製品には、microSDカードは同梱されておりません

- *1 メモリー容量の一部はデータ管理に使用されるため、実際に使用できる容量はこれより少なくなります
- *2 352.8kHz以上はダウンコンバート再生になります
- *3 LPCMへの変換再生になります
- *4 著作権保護されたファイルは再生できません。全てのエンコーダーに対応しているわけではありません。サンプリング周波数によっては規格外および保証外の数値も含まれます。4GB(APEのみ2GB)以上のファイルは再生することができません。本製品では、CD(44.1kHzサンプリング、16bit量子化)及びDATスペック(48kHzサンプリング、16bit量子化)を超えた音源を高情報量な音源としています。高情報量な音源には「HR」マークを表示しています
- *5 本機と接続するBluetooth機器や通信環境、周囲の状況によっては、雑音が入ったり、音が途切れたりすることがあります
- *6 NW-A55WI付属のワイヤレスヘッドセットの通信方式はBluetooth標準規格Ver4.1となります
- *7 Bluetoothプロファイルとは、Bluetooth機器の特性ごとに機能を標準化したものです
- *8 音声圧縮変換方式のこと
- *9 Subband Codec の略
- *10 FMラジオを受信する場合、接続したヘッドホンのコードがアンテナとして働きます。有線ヘッドホンに接続してご使用ください
- *11 USB-DAC 機能を使用時には別途ドライバーをパソコンにインストールする必要があります
- *12 有線ヘッドホンによるリスニング時のみ有効(Bluetoothリスニングは不可)
- *13 外音取り込み機能は周囲の音を聞き取りやすくする機能です。しかしながら、すべての音を聞き取れるようにする機能ではありません。周囲の状況、ウォークマン(R)で再生中の音の種類や音質によって、周囲の音が聞き取れない場合もあります
- *14

NW-A56HN/A55HNに付属のヘッドホンまたは別売のデジタルノイズキャンセリング機能搭載ウォークマン(R)専用ヘッドホン(IER-NW500N)を使っているときにのみ有効です。また、USB-DAC 機能使用時には外音取り込み機能は使用できません

- *15 PCアプリをダウンロードするにはインターネットへの接続環境が必要です。すべてのコンピュータに対して動作保証するものではありません
- *16 別売のデジタルノイズキャンセリング機能搭載ウォークマン(R)専用ヘッドホン(IER-NW500N、MDR-NWNC33)を使っているときにのみ有効です。周囲の騒音がまったく聞こえなくなるわけではありません
- *17 本体に付属のヘッドホンまたは別売のデジタルノイズキャンセリング機能搭載ウォークマン(R)専用ヘッドホン(IER-NW500N、MDR-NWNC33)を使っているときにのみ有効です。周囲の騒音がまったく聞こえなくなるわけではありません
- *18 Bluetooth接続時の電池の持続時間は、コンテンツのフォーマットや接続機器の設定の条件により最大45%短くなります
- *19 「各種音質設定」の「イコライザー」や「DSEE HX」等を有効にしている場合、すべて「オフ」の場合と比較して、約70% 持続時間が短くなります。また、音量や使用状況、周囲の温度によっても持続時間は異なります
- *20 NW-A55WI 付属のワイヤレスヘッドセットの充電持続時間は最大約8 時間となります
- *21 NW-A55WIについては 付属のワイヤレスヘッドセット有線接続時の数字となります
- *22 最新の動作確認済microSDカードについては、サポートページでご確認ください
- *23 充電電池持続時間を超える長時間連続再生の場合、途中、充電が必要です
- *24 本製品に転送した楽曲数が20,000 曲を超えた場合、正しく動作しない場合があります。20,000 曲以内でのご使用をお勧めします