

品名：IAP-A130HTH / IAP-A150HTH取説
サイズ：210×297 (A4) 16ページ
材質：上質紙 菊判48.5kg (81.4g /㎡)
刷色：1C (Black)

Black

IAP-A130HTH / IAP-A150HTH




IRIS OHYAMA

屋内用

大型空気清浄機

IAP-A130HTH / IAP-A150HTH

取扱説明書



この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

保証書付 (裏表紙)

- このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。
●この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
●使用する前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
●この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう、大切に保管してください。
●「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

もくじ

ご使用の前に	
安全上の注意	2
使用上の注意	4
設置のしかた	4
各部の名称	5
取り扱いかた	
準備	8
別売品について	9
使いかた	10
お手入れ	14
こんなときには	
故障かな？と思ったら	16
仕様	17
保証とアフターサービス	18
保証書	裏表紙

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

図記号の意味



注意を促す記号です。



禁止を示す記号です。



必ず行うことを示す記号です。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う
おそれがある内容を示しています。

電源プラグ・電源コードは正しく使う



- 電源プラグのほこりは定期的に取り
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良に
なり、火災・感電の原因になります。
- 電源プラグはコンセントの奥まで確実
に差し込む
ショートによる火災・感電の原因になりま
す。



プラグを抜く

- お手入れや点検、移動するときは、必
ず電源プラグをコンセントから抜く
感電やけがの原因になります。



ぬれ手禁止

- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをし
ない
感電・やけど・けがの原因になります。



- 電源コードをたばねて通電しない
過熱して火災・やけどの原因になります。
電源コードは、必ずのばして使用してくだ
さい。

- 交流100V以外では使わない
火災・感電の原因になります。



- 電源コードや電源プラグが傷んだり、
コンセントの差し込みがゆるいときは
使わない


ショートによる火災・感電の原因になりま
す。電源コードが破損したときは、修理専
用コールへお問い合わせください。

- 電源コードを傷付けない
- 持ち運び時や収納時に電源コードを
引っ張らない

傷付ける、加工する、無理に曲げる、引っ
張る、ねじる、重いものを載せる、はさみ
込むなどしないでください。
電源コードが破損し、火災・感電の原因に
なります。

- コンセントや延長
コードなどの定格
を超える使いかた
をしない

火災の原因になりま
す。



- 乳幼児に電源プラグをなめさせない
感電やけがの原因になります。



- スプレーをかけない（殺虫剤、整髪料、
潤滑油など）
- 引火性のもの（灯油・ガソリン・シンナー
など）、可燃性のもののそばで使わない
- 油煙や金属粉じんの舞う場所や近くで
使用しない
引火して火災の原因になります。



プラグを抜く

- 異常・故障時には直ちに使用を中止し、
電源プラグをコンセントから抜く
発煙・火災・感電のおそれがあります。

【異常の例】

- ・ 異常な音やにおいがする
- ・ 電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる
- ・ 電源コードを動かすと、通電したりしな
かったりする
- ・ 運転中時々電源が切れる
- ・ 触れるとピリピリ電気をを感じる
- ➡ 使用を中止し、お買い上げの販売店または
アイリスコールへお問い合わせください。



分解禁止

- 分解・修理・改造をしない
火災・感電・けが・やけどの原因になります。
修理技術者以外の方が修理を行うことは危険です。
修理については、お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。



水ぬれ禁止

- 水まわり、風呂場など湿気の多い場所では絶対に使用しない
- 水につけたり、水をかけたりしない
火災・感電の原因になります。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。



火気禁止

- 火気・暖房器具などに近づけない
- 可燃性のものや、火のついたたばこ・線香などを近づけない
火災の原因になります。



- 燃焼器具と一緒に使う場合は換気する
一酸化炭素中毒の原因になります。
※ 本製品は、一酸化炭素などの有害物質を除去するものではありません。



- 火災報知器の近くで使用しない
火災報知器、特に煙感知器の誤動作の原因になります。



- 乗ったり、寄りかかったりしない
- 幼児の手の届く範囲では使用しない
- 子どもなど取り扱いに不慣れな人だけで使わせたり、幼児に触れさせたりしない
感電・やけど・けがなどの原因になります。
- 屋外では使用しない
故障してショートや火災の原因になります。



- 煙や霧が出るくん煙タイプの殺虫剤を使うときは運転しない
空気清浄機内部に薬剤成分が蓄積し、その後の運転で放出されて、健康を害するおそれがあります。
殺虫剤の使用後は、十分換気をしてから運転してください。




プラグを抜く

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず電源プラグを持って引き抜く
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 長期間使わないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く
絶縁低下により、火災・感電の原因になります。





- 吹き出し口・吸気口などの隙間にもものや手を入れない
感電やけがの原因になります。



- 吸気口や吹き出し口をふさがない
過熱による火災の原因になります。
- 吹き出し口の上にもものを置かない
中に落ちると、火災・感電・その他の事故の原因になります。

使用上の注意

- フィルターを外したまま運転しないでください。
清浄効果が出ません。また、故障の原因になります。
- 破れたり、破損したフィルターは使わないでください。
故障・性能低下の原因になります。
- フィルターは専用のものを正しく取り付けてください。
- 食用油など油成分の浮遊している場所で使わないでください。
- 病院・工場・実験室・美容院・写真現像室など、薬品を扱う場所で使用しないでください。
- 化粧品など(特にパウダー)を本機の近くで使用しないでください。
フィルター寿命が低下したり、故障の原因になります。
- 直射日光の当たる場所では使用しないでください。
誤動作や変色の原因になります。
- ラジオやテレビに近づけないでください。
ラジオやテレビにノイズが入る場合があります。




廃棄について

- 製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

設置のしかた

■ 周囲を空けて設置

- ・ 冷暖房機器などの近くは避けて、空気の循環のよい場所を選びます。
- ・ 壁や家具などから前面・左右側面30cm以上、背面10cm以上、上方60cm以上離して設置してください。



■ 水平で安定した場所に設置


- ・ 不安定な場所で使用しないでください。
- ・ 倒したり、傾けたりして使わないでください。
転倒・落下によるけがや故障の原因になります。

■ 設置場所について


- ・ 室温 0 ～ 35℃での使用をおすすめします。
- ・ 結露が生じるような、寒暖の差が激しい場所での使用は避けてください。
- ・ 観葉植物などは、乾燥しないように吹き出し口の風が直接当たらない場所に設置してください。
- ・ 空気清浄機の周囲の壁などが汚れることがあります。
同じ場所で長時間で使用する場合は、汚れが気になりだす前に掃除してください。

各部の名称

■ 正面




■ 背面




各部の名称 つづき


■ フィルター構成



■ 操作パネル



■ インジケーター



準備

■集じん脱臭フィルターの取り付け


電源プラグをコンセントに差し込む前に、必ず集じん脱臭フィルターを袋から出し、取り付けを行ってください。

※取り付け方法は左右同じです。

※集じん脱臭フィルターは、左右同時に交換してください。

1 吸気口カバーを外す

- ①吸気口カバーの切り欠き部を持って手前に引く。
- ②斜め上に持ち上げて下側のつめ(2か所)を外し、吸気口カバーを取り外す。



2 プレフィルターを外す


- ・プレフィルター上部のつまみ(2か所)を押し下げて取り外してください。



3 集じん脱臭フィルターを本体に取り付ける


- ・お買い上げ時には、集じん脱臭フィルターが透明ポリ袋に入ったまま、本体内に取り付けられています。一度本体から取り出し、透明ポリ袋から取り出して、再度取り付けてください。

※集じん脱臭フィルターは、タグのある面が外側にくるように取り付けてください。上下の区別はありません。




4 プレフィルターを取り付ける

- ①本体の下側につめ(2か所)を差し込む。
- ②プレフィルター横側のつめ(4か所)を差し込む。
- ③プレフィルター上部のつまみ(2か所)をはめ込む。



5 吸気口カバーを取り付ける

- ①吸気口カバー下側のつめ(2か所)を、本体下部の穴に差し込む。
- ②左右のつめ(4か所)がしっかりはまるように、押し込んで取り付ける。




※吸気口カバーが正しく取り付けられていないと、電源ボタンを押しても運転を開始しません。

■設置

1 P4「設置のしかた」を参照して、周囲に十分な距離を確保し、水平で安定した場所に設置する

2 本体に本体側プラグを差し込み、電源プラグをコンセントに差し込む



- ・ブザーが1回鳴って電源ボタンが弱く点灯し、スタンバイ状態になります。



別売品について

集じん脱臭フィルター

IAP-A130HTHFL (IAP-A130HTH用)

IAP-A150HTHFL (IAP-A150HTH用)



- ・交換用の集じん脱臭フィルターについては、お買い上げの販売店、またはアイリスコールへお問い合わせください。

※古い集じん脱臭フィルターは、自治体の取り決めにしたがって廃棄してください。


使いかた

1 電源ボタンを押す

電源が入り、**自動モード**で運転を開始します。


●操作部

- 電源ボタンと**自動モード**ボタンと現在の**風量**ランプが強く点灯(明るくなります)し、**おやすみモード**ボタンと**風量**ランプが弱く点灯します。(例: 風量2の場合、1・2が強く点灯、3・4・5は弱く点灯)



●インジケーター

- 温度と湿度が表示されます。
- 運転を開始するとセンサー調整のために30～180秒のカウントダウンが始まります。カウントダウン終了後、インジケーターにセンサーで計測した空気の汚れ具合の目安を表示します。





2 運転モードを変更する

電源ボタンを押すと、**自動モード**で運転を開始します。好みに応じて運転モードを変更してください。

■自動モード


自動モードボタンを押すと、センサーで計測した空気の汚れ具合に応じて風量を調節します。



●光感知機能

自動モードでは、本体が1分以上暗い環境にあると**おやすみモード**になります。(光感知センサー)
明るい環境に1分以上おかれると、自動的に**おやすみモード**を解除し、**自動モード**に戻ります。

●自動モードのインジケーター表示について






ニオイの単位：mg/m³
PM2.5の単位：μg/m³

状態	風量(自動)	ライトの色
すごくきれい	1	青
きれい	2	緑
ふつう	3	黄色
汚い	4	オレンジ
すごく汚い	5	赤

■おやすみモード

おやすみモードボタンを押すと、風量1よりさらに静かに運転します。

- ・おやすみモードボタン・電源ボタン・インジケーターのおやすみモードサインが弱く点灯します。おやすみモードボタン・電源ボタン・おやすみモードサイン以外は数秒経過すると消灯します。操作パネルをタッチすると再度点灯します。




使いかた つづき



■手動モード

手動で設定した風量で運転します。

- 風量ボタンを押すと、1→2→3→4→5 と風量が変わります。




- 選択した風量のランプが点灯します。
(ボタンを押すたびに、風量ランプが順に点灯します。)



■運転を停止するには

電源 切／入ボタンを押す


- 電源ボタンが弱い点灯になり、その他の表示がすべて消灯して、運転を停止します。



■ チャイルドロック

子どものいたすらによる事故防止などのために、チャイルドロックをかけることができます。

- 運転中に、**おやすみ**ボタンを長押しすると、インジケーターに**チャイルドロックサイン**  が点灯し、チャイルドロックがかかります。



※ チャイルドロック中にボタンを押すと、**チャイルドロックサイン**  が点滅し、操作は無効になります。


- 再度**おやすみ**ボタンを3秒間長押しすると、チャイルドロックは解除され（**チャイルドロックサイン**  が消灯）、通常の操作ができるようになります。電源コードを抜いてもチャイルドロックは解除されます。

■ フィルター交換サインが点灯したら

集じん脱臭フィルターの交換時期になると、**フィルター交換サイン**  が点灯します。



- 別売品集じん脱臭フィルター（→P9）を購入していただき、P8「準備」の手順にしたがって、集じん脱臭フィルターを交換してください。
- 集じん脱臭フィルターの交換後、**自動**ボタンを長押しして、**フィルター交換サイン**をリセットしてください。**フィルター交換サイン**  が消灯します。




- ※ **フィルター交換サイン**  の点灯時期は、運転の頻度や空気汚れの濃度によって変わります。標準的な環境で使用した場合、約3年で点灯します。
- ※ 使用する環境によっては、**フィルター交換サイン**  が点灯する前ににおいや煙が取れにくくなる場合があります。その場合は、**フィルター交換サイン**  の点灯に関係なく集じん脱臭フィルターを交換してください。
- ※ フィルター交換をした場合は、フィルター交換ランプが点灯していなくても、**自動**ボタンを長押しして、リセットをしてください。

お手入れ


- お手入れは、必ず運転を停止して電源プラグを抜いてから行ってください。
 - 洗剤、シンナー、ベンジン、漂白剤などは使用しないでください。
 - お手入れは、1か月に1回程度行ってください。
-
- 集じん脱臭フィルターはお手入れできません。
掃除機で吸ったり、水洗いしたりしないでください。強く押したり、丸めたりしないでください。
集じん脱臭フィルターが破れると、清浄効果が失われます。

■ 本体・吸気口カバー・吹き出し口

- ・ 吸気口カバーにごみがたまると風量が低下します。また、吹き出し口のごみは、中に落ちると空気の汚れや故障の原因になります。掃除機などでごみを吸い取ってください。
- ・ その他の部分は、柔らかい布などで汚れを拭いてください。




※天面カバーが外れてしまったら、つめ(2か所)を差し込み、確実にはめ込んでください。




■ プレフィルター

- ・ プレフィルターにごみがたまると風量が低下します。プレフィルターを外して、掃除機などでごみを吸い取ってください。




■ センサー

- 1 右側面の吸気口カバー・プレフィルター・集じん脱臭フィルターを取り外す




2 本体左下にあるセンサーボックスを開く

- ①センサーボックスを手前に引き出す。




- ②センサーボックスを右に倒して開く。



3 センサーのレンズを拭く


- ・綿棒などでセンサーボックス内のレンズを拭いてください。




- センサーのレンズが汚れてくると、空気清浄機が誤動作したり、自動運転がうまく動かなくなったりします。

4 センサーボックスを元に戻す

- ・左に倒すように閉じ、奥に押し込む。



5 集じん脱臭フィルター・プレフィルター・吸気口カバーを取り付ける



故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

状 態	考えられる理由	処 置
電源が入らない	●電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていない	●電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
	●吸気口カバーが正しく取り付けられていない	●吸気口カバーを正しく取り付けてください。(→P9)
	●天面カバーが正しく取り付けられていない	●天面カバーを正しく取り付けてください。(→P14)
風が少ししか出ない	●集じん脱臭フィルターが透明ポリ袋に入ったままになっている	●集じん脱臭フィルターを透明ポリ袋から出して、正しく取り付けてください。(→P8)
音が大きい	●フィルターを付け忘れている	
においや煙が取れない		
フィルター交換サイン  が点灯する前に、においや煙が取れにくくなった	●空気中の汚れが通常のオフィスより多い環境で使用している	●フィルター交換サイン  に関係なく早めに集じん脱臭フィルターを交換してください。
振動する	●不安定な場所に設置してある	●水平で安定した場所に設置してください。
表示部が暗い	●おやすみモードで運転している	●おやすみモードでは、電源ボタン・おやすみモードボタン・おやすみモードサイン以外は消灯します。
ボタンを押しても操作できない(チャイルドロックサイン  が点滅する)	●チャイルドロックがかかっている	●おやすみモードボタンを3秒押して、チャイルドロックを解除してください。(→P13)

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。




警告

●ご自分で分解・修理・改造をしないでください。

仕様

型番		IAP-A130HTH	IAP-A150HTH
定格電源		AC100V、50 / 60Hz	
消費電力	最大	73W	87W
	おやすみ（最小）	2.8W	3.3W
風量	最大	12.5㎡／分	14.2㎡／分
	おやすみ（最小）	1.2㎡／分	2.3㎡／分
運転音	最大	51dB	52dB
	おやすみ（最小）	21dB	22dB
適用床面積※1		109㎡（60畳）	128㎡（70畳）
寸法（電源コードを除く）		幅338×奥行402×高さ634mm	幅389×奥行452×高さ769mm
質量		約12.2kg	約16.8kg
電源コード長		約1.9m	
集じん脱臭フィルター規格※2		HEPAフィルター	

※1 適用床面積は保証値ではありません。
※2 EN1822試験方法による。
※ 商品の仕様は予告なく変更することがあります。



保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■ 保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。
保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただきます場合がありますので、大切に保管してください。

■ 保証期間

保証期間は、保証書（裏表紙）に記載されています。
保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■ 保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。


■ 補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品の、製造打ち切り後5年間保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

長年ご使用の空気清浄機の点検を！		
愛情点検	こんな症状はありませんか	●電源プラグ・電源コードが異常に熱くなったり、こげくさいにおいがする ●本体に触れるとピリピリ電気を感じる ●運転中に異常な音がする ●電源コードが傷付いている ●その他の異常や故障がある
		▶ ご使用中止 故障や事故防止のため、電源を切って、コンセントから電源プラグを抜き、必ず販売店に点検を依頼してください。



-memo-

大型空気清浄機 IAP-A130HTH / IAP-A150HTH

保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※		保証期間		お買い上げ日より：1年間	
年 月 日				ただし、消耗品を除く	
お 客 様	お名前			※ 販 売 店	住所・店名
	ご住所 〒				
	電話（ ） -				電話（ ） -

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡してください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
- 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
- ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷
 - お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
 - 本書の提示がない場合
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <https://www.irisohyama.co.jp/>

お客様サポート
24時間365日
Web即時回答サービス



専用パーツのご購入
アイリスオーヤマ
公認通販サイト



製品に関する
お問い合わせ
(通話料無料)

アイリスコール 0120-311-564

9:00～17:00(年末年始・会社都合による休日を除く)

修理に関する
お問い合わせ
(通話料無料)

修理専用コール 0800-170-7070

9:00～17:00(年末年始・会社都合による休日を除く)

●お問い合わせの際は、製品の型番をお調べいただき、取扱説明書・ご購入履歴のわかるもの・メモのご用意をお願いします。