

EA763AD-38B

加湿空気清浄機 F-VXT55 [適用床面積]空気清浄:25畳(41㎡)



詳細 (スペック)

	畳数	[適用床面積]空気清浄:25畳(41㎡)		
	設置方式	卓上・床置両用		
仕様	外形寸法(高さ×幅×奥行)	560×360×230 (+脚部:10) mm		
	質量	8.3kg		
	待機電力	0.3W		
	8畳の清浄時間	約11分		
	風量	ターボ	5.4㎡/分	
		中	1.9㎡/分	
		静音	0.9㎡/分	
	運転音	ターボ	53dB	
		中	29dB	
		静音	18dB	
	消費電力	ターボ	53.0W	
		中	8.0W	
静音		5.0W		
電気代(円/h) ^{※1}	ターボ	約1.5円		
	中	約0.3円		
	静音	約0.2円		
集じん・脱臭	集じん	集じん方式	機械式(静電HEPA)	
		交換	交換:約10年	
		プレフィルター	本体内	

	脱臭	脱臭フィルター	スーパーナノテク脱臭
		交換	交換:約10年
加湿	加湿量数		木造:8.5畳(14㎡)/プレハブ:14畳(23㎡)
	加湿 空清量数		23畳(38㎡)
	加湿 8畳の清浄時間		約12分
	風量	ターボ	4.9㎡/分
		中	2.3㎡/分
		静音	1.6㎡/分
	加湿量	ターボ	500mL/h
		中	250mL/h
		静音	190mL/h
	運転音	ターボ	51dB
		中	34dB
		静音	25dB
	消費電力	ターボ	43.0W
		中	11.5W
		静音	9.0W
電気代(円/h) ^{*1}	ターボ	約1.2円	
	中	約0.4円	
	静音	約0.3円	
タンク容量		約2.3L	
連続運転時間		約4.6時間	
機能	フィルター	フュージョンフィルター	
	交換	交換:約10年	
	防カビユニット	○	
	イオン除菌	○	
除菌	空中	ナノイー	
	本体	バイオ除菌	
	抗アレルギー	スーパーアレルギーバスター	

	抗ウイルス	カテキン	
操作・表示	センサー	ハウスダスト	○（粒径検知）※2
		湿度	○
		照度	○
	気流制御		ツインルーバー搭載メガキャッチャー&おそうじ気流
	表示	クリーンサイン	○(青2、赤3)
		汚れ識別	PM2.5
		湿度表示	10%表示
		給水	○
		点検	○
	操作	運転	運転 切/入
		風量切換	ターボ/中/静音/風量自動
		加湿切換	高め・標準・控えめ・OFF
		気流切替	けむり/ハウスダスト/気流自動
		ナノイー入/切	複数ボタン押し
		チャイルドロック	○
		エコナビ	複数ボタン押し
		花粉モード	○（花粉撃退）
		衣類脱臭	○
		寝室モード	○
	おやすみ自動	複数ボタン押し	
	シームレスドライブ		○
モーター	インバーター	○	
ファン		シロココファン	
その他		コード種類:キャブタイヤコード(1.8m)	

※1 電気代は新電力料金目安単価27円/kWh(税込)で計算したものです。

※2 高感度