

EA763AD-42G

加湿空気清浄機 F-VXM70 [適用床面積]空気清浄:31畳(51㎡)



詳細(スペック)

畳数			[適用床面積]空気清浄:31畳(51㎡)
設置方式			卓上・床置両用
仕様	外形寸法(高さ×幅×奥行)		640×398×288(+ 下部含む:279)mm
	質量		10.3kg
	待機電力		0.3W
	8畳の清浄時間		約9分
	風量	ターボ	6.7㎡/分
		中	2.7㎡/分
		静音	1.1㎡/分
	騒音	ターボ	54dB
		中	33dB
		静音	18dB
	消費電力	ターボ	60.0W
		中	10.0W
		静音	5.5W
集じん・脱臭	電気代(円/月) ^{※1}	ターボ	約1.8円
		中	約0.8円
		静音	約0.1円
	集じん	集じん方式	機械式(静電・HEPA)
		交換	交換:約10年
		プレフィルター	本体内
	脱臭	脱臭フィルター	スーパーナノテク脱臭
		交換	交換:約10年
加湿	加湿量数		木造:12畳(20㎡)/プレハブ:19畳(32㎡)
	加湿 空清量数		29畳(48㎡)
	加湿 8畳の清浄時間		約10分
	風量	ターボ	6.3㎡/分
		中	3.1㎡/分
		静音	1.9㎡/分
	加湿量	ターボ	700mL/h
		中	400mL/h
		静音	250mL/h
	騒音	ターボ	53dB
		中	36dB
		静音	26dB
	消費電力	ターボ	53.0W
		中	14.0W
		静音	9.0W
	電気代(円/月) ^{※1}	ターボ	約1.4円
		中	約0.4円
		静音	約0.2円
	タンク容量		約3.2L
	連続運転時間		約4.8時間
	機能	フィルター	フュージョンフィルター
		交換	交換:約10年
		防カビユニット	○
		イオン除菌	○

除菌	空中		nanoe(ナノイー)	
	本体		ハイオ除菌	
	抗アレルギー		スーパーアレルギーバスター	
	抗ウイルス		カチキン	
操作・表示	センサー	ほこり	粒径検知※2	
		ニオイ	○	
		湿度	○	
		ひと	○	
		照度	○	
	フラップ		ひとセンサー & メガキャッチフォルム(ツインルーバー搭載メガキャッチャー) & おそうじ気流	
	表示	クリーンサイン	○(善2、赤3)	
		汚れ識別	PM2.5、花粉・ハウスダスト、ニオイ	
		湿度表示	10%表示	
		給水	○	
		点検	○	
	操作	運転	運転 切/入	
		加湿・空清(モード切替)	加湿ON(湿度設定)/OFF(空清運転)	
		風量切替	ターボ/中/静音/風量自動	
		衣類脱臭	○	
		留守そうじ	○	
		気流	ニオイ/ハウスダスト/気流自動 + 花粉壁退気流(花粉壁退モード時)	
		省エネ	エコナビ	
		湿度切替	高め・標準・控えめ	
		nanoe(ナノイー)入/切	○(WPL:花粉壁退+加湿)	
		花粉モード	○(花粉壁退)	
		チャイルドロック	○	
		おやすみ	おやすみ自動運転	
		切タイマー	○(2~4h)	
		シームレスドライブ		○
		モーター	インバーター	○
ファン		シロッコファン		
その他	コード種類 キャブタイヤコード(1.8m)			