

EA763AD-43H

加湿空気清浄機 F-VXU90 [適用床面積]空気清浄:40畳(66㎡)



詳細(スペック)

畳数		[適用床面積]空気清浄:40畳(66㎡)	
設置方式		卓上・床置両用	
仕様	外形寸法(高さ×幅×奥行)	640X398X287mm	
	質量	11.4kg	
	待機電力	0.5W ^{*1}	
	8畳の清浄時間	約7分	
	風量	強	8.7㎡/分
		中	3.1㎡/分
		静音	1.1㎡/分
	運転音	強	55dB
		中	33dB
		静音	18dB
	消費電力	強	88.0W
		中	11.0W
		静音	5.5W
電気代(円/h) ^{*2}	強	約2.4円	
	中	約0.3円	
	静音	約0.2円	
集じん・脱臭	集じん	集じん方式	機械式(静電HEPA)
		交換	交換:約10年
		プレフィルタ	あり
	脱臭	脱臭フィルタ	スーパーナノテク脱臭
		交換	交換:約10年
加湿	加湿畳数	木造:15畳(25㎡)/プレハブ:24畳(40㎡)	

加湿 空清量数		35量(58ml)	
加湿 8量の清浄時間		約8分	
風量	強	7.6m ³ /分	
	中	3.6m ³ /分	
	静音	2.0m ³ /分	
加湿量	強	870mL/h	
	中	450mL/h	
	静音	300mL/h	
運転音	強	53dB	
	中	34dB	
	静音	25dB	
消費電力	強	65.0W	
	中	15.0W	
	静音	9.3W	
電気代 (円/h) ※2	強	約1.8円	
	中	約0.5円	
	静音	約0.3円	
タンク容量		約4.0L	
連続運転時間		約4.6時間	
機能	フィルター	フュージョンフィルター	
	交換	交換:約10年	
	防カビユニット	○	
	イオン除菌	○	
除菌	空中	ナノイーX 48兆	
	本体	清潔HEPAフィルター(MAKSPEC)	
	抗アレルギー	清潔HEPAフィルター	
操作・表示	センサー	ハウスダスト	○(粒径検知)※3
		ニオイ	○
		湿度	○(高精度)
		温度	○(ミルエアアプリ表示)
		ひと	○
		照度	○

気流制御		ひとセンサー&3Dフローツインルーバー搭載メガキャッチャー&花粉撃退気流&PM2.5気流&ニオイ・けむり気流&ハウスダスト気流&おそうじ気流(ミルエアアプリ設定)
表示	クリーンサイン	○(青2、赤3)
	汚れ識別	PM2.5、花粉・ハウスダスト、ニオイ
	湿度表示	1%表示
	給水	○
	点検	○
操作	運転	運転 切/入
	風量切換	強/中/静音
	自動切換	標準/花粉
	加湿切換	高め・標準・控えめ・OFF
	気流切替	ニオイ/ハウスダスト
	ナノイー入/切	複数ボタン押し
	チャイルドロック	ボタン長押し(単独ボタン無し)
	エコナビ	複数ボタン押し
	わたし流	○(ミルエアアプリ設定)
	留守そうじ	○(ミルエアアプリ設定)
	花粉モード	○(自動花粉)
おやすみ自動	複数ボタン押し	
シームレスドライブ		○
モーター	インバーター	○
ファン		シロッコファン
キャスター		○
その他		IoT機能 コード種類:キャプタイヤコード(1.8m)

※1 WiFi接続時約2.0W

※2 電気代は新電力料金目安単価27円/kWh(税込)で計算したものです。

※3 高感度(0.3μm)