

EA763AE-22C

メンズシェーバー(3枚刃) ES-RL34



商品特長

硬いヒゲも根元からカットできる「30°鋭角ナノエッジ内刃」搭載

ヒゲを切断する内刃の刃先角度を30°まで鋭角化。ナノレベルまで鋭角にした内刃で、硬いヒゲもしっかり剃れます。

アゴ下にもしっかり密着して剃り上げる「マルチフィットアーク刃」採用

丸みを帯びた刃面が、肌にムリなく密着。刃のあたるすべてのポイントで深剃りできます。

プレシェービング

長く伸びたヒゲもスピーディーにプレシェービングできる「45°シャープトリマー」搭載

メンズシェーバー(3枚刃) ES-RL34 EA763AE-22C



詳細(スペック)

スリット刃	スリット刃
マルチフィットアーク刃	○
ヘッド部	刃フロート機構
外刃	ステンレス刃物鋼3枚刃
内刃	30° 鋭角ナノエッジ内刃
トリマー	シャープトリマー(45°)
駆動	方式 回転モーター駆動
電圧	AC100V
電源	充電・交流式 8時間充電
使用日数	約10日 ^{※1}
電池種類	Ni-MH蓄電池
充電システム	ACアダプター充電
洗浄	清潔水洗い ^{※2}
消費電力	約7W(交流式使用時) 約2W(AC100V 充電時)
表示	充電表示
本体寸法	高さ16×幅6.5×奥行4.7cm(キャップを除く)
質量	約165g(キャップを除く)
パッケージ寸法	高さ20×幅14.4×奥行6.9cm
生産国	中国
POSコード	A 4549980188910

付属品

掃除用ブラシ

※1 フル充電1日1回、約3分間使用した場合の使用可能日数。ヒゲの濃さ、肌にあてる力、周囲の温度などにより使用日数は異なります。

※2 ACアダプターは除く。