

## くるくるドライヤー イオニティ EH-KE2A



### 詳細(スペック)

電源方式	交流式
電源コード長さ	1.7m
本体寸法	長さ33.4×最大径5.35cm(ブローブラシ装着時)
質量	約335g(ブローブラシ装着時)
機能	マイナスイオン 着脱フィルター
電源	AC100V 50-60Hz
消費電力	700W(ドライ時)
生産国	タイ
パッケージ寸法	高さ28.9×幅17.4×奥行6.7cm
POSコード	P 4549980033845

### 付属品

ブローブラシ、太ロールブラシ