

マイナスイオン シーンターボ イオニティ EH5306P 商品概要

たっぷりのマイナスイオンで髪一本一本が潤う

気になる音を52dBに抑えました

マイナスイオンが髪によくつくイオンチャージを搭載



-S(シルバー調)

- 商品の色は画面の見え方等により、実物とは異なる場合があります。

商品概要	取扱説明書ご利用条件[必ずお読み下さい]	
品番	EH5306P	EA763AG-81
電源	AC100V	
マイナスイオン	○	
マイナスイオン発生方法	コロナ放電方式	
イオンチャージ	○	
低騒音化	○ターボ時52dB ^{※1}	
消費電力	1200W/600W 2段切替	
折りたたみ式	○	
温風温度	105℃(TURBO・室温30℃の時)	
風量	1.1m3/分のターボドライ	
電源コード長さ	1.7m	
本体寸法	高さ20.8×幅19.3×奥行8.4cm	
本体質量(重量)	455g	
生産国	タイ製	
パッケージ寸法	高さ25.6×幅13.9×奥行11.1cm	
POSコード	-S 4547441508185	
色柄名称	-S シルバー調	

※ 安全に関するご注意(マイナスイオン シーンターボ イオニティ)

●ご使用の際は、定格15A以上のコンセントを単独でご使用ください(消費電力1000W以上の為)⇒単独で使用しないと火災や感電の原因となります。

※1 55dB→52dB ターボ時。測定方法はJIS C 9613(4.13騒音)に基づく。