

低騒音化
タイプ※3

深夜や早朝にお使いの方

マイナスイオン
シーンターボ イオニティ

風量
1.1
m³/分

EH5305P

EA763AG-82

- 高さ20.8×幅19.3×奥行8.4 cm ●質量 約450 g
- 早く乾かしたい方は、速乾タイプをお使いください。



■ ヘアードライヤー 機能一覧表

品名・品番		電源・電圧	消費電力(約)		温風温度(室温30℃の時)				風量	
マイナスイオン シーンターボ イオニティ	EH5305P	AC100 V	1200 W/600 W		約105℃(ターボ時)				1.1 m ³ /分(ターボ時)	
		マイナスイオン	静電気除去	温冷ツインフロー	速乾ノズル	ヘルシーモード	イオンチャージ	冷風	低騒音化タイプ	海外使用
		●	●	—	—	—	—	●	●※3	—

※3 55dB→52dB ターボ時。測定方法はJIS C 9613 (4.13騒音) による。