

EA763AH-39A

音波振動ハブラシ ポケットドルツ EW-DS28



詳細(スペック)

振動方式	音波振動 ^{※1}
振動数	毎分約16,000ブラシストローク
電源方式	乾電池式
電池寿命(20℃時)	使用時間 約180分(パナソニック単4形アルカリ乾電池(LR03)1本使用の場合)
使用の種類	単4形アルカリ乾電池(LR03) ^{※2} 1本(別売)
本体水洗い	○
本体寸法	高さ14.8×幅1.8×奥行1.95cm
本体質量	約38g(乾電池含まず。ブラシ・ステインオフアタッチメント・キャップ含む)
パッケージ寸法	高さ18.5×幅6.0×奥行3.0cm
生産国	中国製

付属品

ポケットドルツ用舌ケアプラスブラシ(やわらかめ)1本, ポケットドルツ用ステインオフアタッチメント1個

※1 音波領域内での振動

※2 パナソニック製をおすすめします。