

コンベクションオーブントースターでカンタン、広がるレパートリー。



メタリックレッド (R)

HMO-F100

ヒーター 1300W	遠赤ヒーター (上2本)	角型パン 4枚対応
山形パン 2枚対応	グラタン皿 2枚対応	ピザ 25cm対応
オートメニュー (14種類)	温度調節※ (40～250℃)	ホーロー加工 オープン皿
スライドイン式 オープン皿		

※40/60/80/100/120/150/180/210/250℃から設定できます。

付属品

- レシピブック 1冊



- オープン皿 1枚
(ホーロー加工)



うれしい
カロリー表示
付きです

本商品で実際につくった料理20品を掲載しています。

- 焼き網 1枚

- グリップ 1個
(オープン皿用)

仕様 (HMO-F100)

定格電圧	交流100V 50/60Hz	
消費電力	1300W	
タイマー	10秒～30分	
大きさ	外形寸法	幅37.6×高さ24.9×奥行41.3cm
	庫内寸法	幅32.2×高さ10.1×奥行32.4cm
質量	約5.7kg (オープン皿を除く)	
電源コードの長さ	約1.0m	

※ 電源プラグがコンセントに差し込まれていると、約0.3W (表示部消灯時) の電力を消費します。