

# NE-711G

50Hz・・・EA763AM-36A

60Hz・・・EA763AM-37A

700W

## オールステンレスでお手入れしやすい頑丈設計。



- 錆びにくいオールステンレスとプロユーズの耐久力
- 初めての方でも操作簡単。キーを押すだけで自動調理。
- フラット底面で、食品の出し入れがスムーズに。

NE-711G 詳細情報



寸法	[外形] W510×D360×H306 mm [庫内] W330×D330×H200 mm
庫内容量	22L
高周波出力	700・350・250相当 3段階
給電方式	下方給電方式
メモリー数	10
電気定格	[電源] LC電源 (単相100V) <b>50Hz専用</b> ・ <b>60Hz専用</b> [消費電力] 1260W <b>EA763AM-36A</b> <b>EA763AM-37A</b>
適合コンセント	並行型 15A 125V
ドア開閉	横開き
庫内照明	白熱灯
付属品	メニューラベル
製品質量	約18 kg

ハイパワー  
700W

単相式  
100V

10  
メモリー

下方  
給電方式

2倍  
加熱

2段  
積み可

- オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めておりません。
- このサイトの商品色はご覧になるモニターの特性により実物の色と多少異なります。
- 掲載の仕様は主要な部分のみ記載しています。また、改良により予告なく変更する場合がございます。詳細につきましては、お近くの営業拠点またはサポートページよりお問い合わせをお願いいたします。

## スタンダードタイプ PROジュニアシリーズ

オールステンレスでお手入れしやすい頑丈設計

### 錆びにくいオールステンレスとプロユーズの耐久力

ボディは水や熱に強く錆びにくいステンレス製。ドアヒンジの強度も高め、過酷な環境に耐える堅牢さです。（ドア開閉30万回にも及ぶ耐久試験をクリア）

ドア開閉試験  
30万回

オール  
ステンレス



ステンレスなら庫内のお掃除もサッと拭くだけ。

### フラット底面で、食品の出し入れがスムーズに

庫内はターンテーブルのないフラット底面で、二合とっくりも余裕の高さ。食品の出し入れがスムーズで庫内を有効に使えます。

### 初めての方でも操作簡単。キーを押すだけで自動調理

よく作るメニューは調理時間と火力（出力）を強・中・弱の3パワー3ステップの組み合わせで10メモリー（各メモリーの2倍キー付き）まで記憶できます。

### 2段積みOK！ 省スペース化に貢献！

### 設置しやすいコンパクト設計

奥行はわずか360mm！ 狭いスペースにも設置しやすい設計です。

