

コードレススチームアイロン

コードレススチームアイロン (CSI-305)



コードレススチームアイロン

CSI-305 **S** プラチナ **EA763AN-61A**

オープン価格*

* オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。



CSI-305の特長

パワースチーム&ハンガースチーム

ショットボタンを押すと強力なスチームが吹き出します。ガンコなシワや厚手の布地の仕上げ、ハンガーにつるしたままの衣類にアイロンがけもできます。



イメージ図

温度調節

スライド式で操作しやすい、温度調節スイッチです。



高温・中温スチーム

布地に合わせて高温と中温のスチームを使い分けできます。

スプレー

タンク内の水を霧状のスプレーにして直接衣類にあてます。特に綿、麻などの布地の仕上げに便利です。



イメージ図

通電ランプ

ランプで通電状態をお知らせするので、電源プラグの抜き忘れ防止に役立ちます。



おきらくスタンド

スタンドの角度を3段階に調節できるので、アイロンがけに適した角度を設定できます。



タテ・ヨコ収納

タテ置きもヨコ置きもできるので、収納スペースに合わせて置き方を変えられます。



仕様表 EA763AN-61A

消費電力		1,200W
定格電圧		AC100V 50/60Hz
外形寸法 (幅×奥行×高さ)	収納時※1	25.7×15.3×23.0cm
	アイロン本体	21.0×10.5×13.8cm
本体質量	収納時※1	約1,860g
	アイロン本体	約925g
水タンク		約140ml
コード長		1.6m
スチーム持続時間※2		約70秒
付属品		収納ケース

※1 スタンド・ケース含む。

※2 アイロン本体を浮かせた状態（温度設定高温時）