



詳細(スペック)

仕様	定格内容積 ^{※1}			168L
	各室容量 ^{※1}	冷蔵室	定格内容積	124L
			食品収納スペースの目安	<98L>
		冷凍室 ^{※2}		44L<34L>
		野菜室 ^{※2}		-
	年間消費電力量 ^{※1}	50Hz		308kWh/年
		60Hz		308kWh/年
	定格消費電力	電動機	50Hz	52W
			60Hz	56W
		電熱装置	50Hz	120W
			60Hz	120W
	省エネ基準達成率 ^{※3}			100%
	外形寸法(幅×奥行×高さ)			480×586×1293mm
	据付必要奥行寸法			644mm
質量			36kg	
各室庫内仕様と特長	冷蔵室	仕様	・ガラス棚 ・LED庫内灯 ・温度調節機能	
	冷凍室	冷凍室の性能	冷凍負荷温度(食品温度)	-18℃以下
			冷凍食品保存期間の目安	約3ヶ月
	製氷室	貯氷量	45個	
その他の特長	デザイン		・鋼板ドア	
	機能	仕様	・耐熱トップテーブル(耐熱温度:100℃)	
		脱臭機能	・抗菌脱臭	

※1 新JIS測定・計算方式 (JIS C 9801-3: 2015) に基づく表示

※2 <内の数字は食品収納スペースの目安

※3 新:2021年度達成基準に基づく達成率