

# EA763AP-116

## 冷凍庫 RF-U11ZF(定格内容積113L・1ドア)

1ドア 定格内容積

# 113L

RF-U11ZF (S)

オープン価格★**\*\*\***

2021年省エネ基準達成率  
**92%**

年間消費電力量 (50/60Hz)  
**420kWh/年**

15年新測定方法(JIS C 9801-3:2015)

グリーン購入法適合商品  
ノンフロン冷媒(R600a)対応

**幅460**  
×奥行585×高さ1,110mm  
※奥行はハンドル、調節脚を除く

据付必要寸法図(単位:mm)

質量: 33 kg

 は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。

面倒な霜取りの手間がいらぬファン式  
冷凍室 113L<75L>

メタリックシルバー(S)

〈 〉内は「食品収納スペースの目安」です。

### 仕様表

種類	冷凍庫	
	1ドア	
型式	RF-U11ZF	
本体希望小売価格(税別)	オープン価格★	
定格内容積(L)* <sup>1</sup>	合計	113
	冷凍室	113
外形寸法(mm)	幅	460
	奥行 (ハンドル・脚カバーを除く)	585
	高さ	1,110
最小設置奥行寸法(mm)	660	
質量(kg)	33	
色	右開き	メタリックシルバー(S)
	左開き	—
年間消費電力量(kWh/年)50/60Hz* <sup>2</sup>	420	
定格消費電力(W) 50/60Hz	電動機	88/97
	電熱装置	110/110
冷凍室の性能	<b>***</b>	

- ★ オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
- 商品の色・柄は、角度や光源などによって画面上とは見え方が異なります。商品のドア面と側面では色が異なります。
- 商品の価格には、配送・設置調整・アース・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。