

毎日の食生活をもっと豊かに

おうち時間が増えて、買いだめや
まとめて作った料理もたっぷりキレイに収納。

大容量

60L



たっぷり入れても、すぐに見つかる

前開き式&クリアトレタイプ。
中身が一目で確認できます。



食品をすっきり整理整頓

サイズの異なるトレーに様々な食品を収納できます。



トレー×2
(内寸高さ:17cm)

食パンや保存容器などよく使う食品に。



底部トレー×1
(内寸高さ:17.5cm)

山型食パンなど高さのある食品に。

冷気が逃げにくい

必要なトレーだけを開けるから、
冷気が逃げにくく、冷凍やけしにくい！



作り置きのおかずなどの
長期保存にも！

いつでもキレイに使える

トレーは水洗いOK



耐熱トッブテーブル

電子レンジなどを置いて、
キッチンスペースを有効活用できます。

耐熱温度

100℃

耐荷重

30kg





温度調節5段階

食品の量や周囲の温度に応じて、冷却運転の強さを調節できます。

弱	1	<ul style="list-style-type: none"> ■ 冬季など、周囲温度が低いとき ■ 庫内をあまり冷やす必要のないとき ■ 冷えすぎるとき
	2	
標準	3	<ul style="list-style-type: none"> ■ 通常の使用時
強	4	<ul style="list-style-type: none"> ■ 夏季など、周囲温度が高いとき ■ 食品の量が多いとき ■ 食品を急いで冷やしたいとき
	5	

静音設計 26dB

キッチンやダイニングに置いても音が気になりません。

騒音値の目安

20dB: 木の葉の触れ合う音

30dB: ささやき声



※JIS C 9607規定の騒音試験による(周囲温度20℃、安定運転時)

お財布にも、環境にもやさしい

毎日使うものだから、省エネ性能にもこだわりました。

省エネ ※目標年度：2021年度
基準達成率

110%

省エネ基準達成率

資源エネルギー庁が定める省エネ法に基づいて、家電製品の省エネの性能をパーセンテージで表した数値のことです。パーセンテージが高いほど省エネの性能が高くなります。



White 清潔感がある定番カラー

仕様



調整脚付き

回転させて
高さを調節できます。



種類	ノンフロン冷凍庫 (冷媒R600a)
定格内容積 ^(※1)	60L
定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格入力	46/49W
年間消費電力量 ^(※2)	132kWh/年
運転音	26dB
製品質量	26kg
コード長さ	1.8m

※1. 定格内容積は、日本工業規格 (JIS C 9801:2015) にもとづき、庫内の温度制御に必要なでない部品 (トレーなど) をはずした状態で算出しています。

※2. 年間消費電力量は、日本工業規格 (JIS C 9801:2015) にもとづき表示しています。実際の消費電力は、使用条件によって変動します。

■ 冷凍室の性能 (JIS C 9607の規定による)

冷凍室の記号	※ *** フォースター
冷凍室負荷温度 ^(※)	-18℃
冷凍食品の保存期間の目安	3か月

※食品の種類・冷凍方法・周囲温度などによって変わります。

設置時のご注意

- 本製品は**右開き**です。
- 水平で丈夫な床の上で
ご使用ください。
- 周囲から右図の距離を
取ってください。
- 右側はドアが開くように
スペースを取ってください。

